

## SILVYN® FPAX T

SILVYN® FPAX T - divisor em forma de T para SILVYN® FPAS



### Vantagens

Montagem rápida  
Elevada força de elasticidade  
À prova de água pressurizada  
Proteção contra vibrações

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® FPAS

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Classe-ID ETIM 5.0: EC001172 Classe de descrição ETIM 5.0: Acoplamento para conduítes de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001172 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector para mangueiras onduladas
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	PA66 livre de halogênio Polyester Elastomer
Tipo de proteção:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Faixa de temperatura:	-50°C até +135°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® FPAX T

Código do Produto	Tamanho nominal	Furo Ø mm	Adequado para SILVYN® FPAS	Peça/emb.
SILVYN® FPAX T				
55507340	16	6	16	3
55507341	21	6	21	3
55507342	28	6	28	3
55507343	34	7	34	3
55507344	42	7	42	3

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16