

SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA é um flange de conexão angular inteiriço especialmente concebido para SILVYN® MAXI PA



Tempo de montagem



Robusto



Segurança

Vantagens

Conexão à prova de ruptura
Inserção segura da conduíte

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® MAXI PA
Construção de máquinas
Formação de feixes e introdução de cabos e fios

Projeto do produto

Flange de conexão de peça única com ângulo de 90° e mecanismo rebatível especialmente adaptado ao SILVYN® MAXI PA. Graças à construção especial, o conduíte pode ser previamente bloqueado e montado pronto para conexão.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Cor de fornecimento:

Cinza (RAL 7001)

Última atualização (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AFW-PA

Material:	Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV PA6 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 54 IP 66 com vedação AFG-PA/AFW-PA
Faixa de temperatura:	-40°C até +115°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® AFW-PA

Código do Produto	Tamanho nominal	Peça/emb.
SILVYN® AFW-PA 90° cinza		
55001090	70	1
55001091	95	1
SILVYN® AFW-PA 90° preto		
55001093	70	1
55001092	95	1

Última atualização (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16