

## SILVYN® Vedação AFG-PA / AFW-PA

Vedação SILVYN® AFG-PA / AFW-PA é um anel de vedação para utilização com o flange de conexão para diâmetros grandes



Tempo de montagem



Robusto



Segurança

### Vantagens

Aumenta o grau de proteção IP de SILVYN® AFG-PA e SILVYN® AFW-PA

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® MAXI PA

Construção de máquinas

Formação de feixes e introdução de cabos e fios

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

Classe de descrição ETIM 5.0: Vedação para parafuso de conexão de conduíte

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000781

Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação para união roscada de mangueira

Cor de fornecimento:

Cinza (RAL 7001)

Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV

Material:

PA6

livre de halogênio

Tipo de proteção:

IP 54

IP 66 com vedação AFG-PA/AFW-PA

Faixa de temperatura:

-40°C até +115°C

## **SILVYN® Vedação AFG-PA / AFW-PA**

### **Observação**

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



**SILVYN® Vedação AFG-PA / AFW-PA**

Código do Produto	Tamanho nominal	Peça/emb.
SILVYN® seal for AFG-PA, AFW-PA		
55001082	70	1
55001083	95	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16