

SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6 é um conduíte fendido sinusoidal ondulado paralelo que permanece fechado mesmo sob movimento de torção

Info

Ranhura sinusoidal para montagem posterior
Poliamida especial resistente ao calor até +140 °C



Energia Solar



Boa resistência química



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Segurança



Resistente a temperatura



Resistente a UV

Vantagens

A ranhura em formato sinusoidal permanece fechada sob torsão
Dimensionalmente estável
Flexível
Resistente à pressão
Proteção do cabo posterior

Âmbitos de aplicação

Aplicações solares
Construção de embarcações e navios
Construção de máquinas

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PA6

Indústria elétrica

Características do produto

Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos
Livre de halogênio e cádmio
Resistente a desgaste

Projeto do produto

conduíte de poliamida de perfil ondulado 6 com corte sinusoidal

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001175 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Observação:	Alongamento e ruptura em conformidade com a norma DIN 53 455: 50 - 200 % Resistência a impactos em conformidade com a norma DIN 53 453: sem ruptura Resistência a impactos entalhada em conformidade com a norma DIN 53 453: sem ruptura Classificação de inflamabilidade: UL 94HB
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	PA6 termicamente modificado, livre de cádmio e halogênio
Faixa de temperatura:	-40°C até +140°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® SINUS PA6

Código do Produto	DI x DE mm	Adequado para suportes SILVYN®	Emb. rolo (m)
SILVYN® SINUS PA6			
61806550	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	50
61806555	8,4 x 11,4	-	50
61806560	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	50
61806565	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	50
61806570	16,6 x 21,2	FCL 21 / 5550 6935	50
61806575	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	50
61806580	23,2 x 28,3	FCL 28 / 5550 6945	50

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16