

FIPLOCK® ONE 90° PG

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE 90° PG

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90° PG



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
Excelente proteção IP
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
Zonas com elevados requisitos de vedação
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

FIPLOCK® ONE 90° PG

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



FIPLOCK® ONE 90° PG

Código do Produto	Tamanho PG	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Projeto	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804494	7	13	11	7	90° corner angle	7	preto	10
61804495	9	14	11	10	90° corner angle	10	preto	10
61804496	11	16	11	11,8	90° corner angle	12	preto	10
61804497	13,5	18	11	12,8	90° corner angle	12	preto	10
61804498	16	18	11	13,2	90° elbow angle	17	preto	10
61804499	21	24	12	19,3	90° elbow angle	23	preto	6
61804501	29	34	12	26,4	90° elbow angle	29	preto	6
61804502	36	46	13	36,1	90° elbow angle	36	preto	4
61804503	48	55	13	47,9	90° elbow angle	48	preto	4
61804504	7	13	11	7	90° corner angle	7	cinza	10
61804505	9	14	11	10	90° corner angle	10	cinza	10
61804506	11	16	11	11,8	90° corner angle	12	cinza	10
61804507	13,5	18	11	12,8	90° corner angle	12	cinza	10
61804508	16	18	11	13,2	90° elbow angle	17	cinza	10
61804509	21	24	12	19,3	90° elbow angle	23	cinza	6
61804511	29	34	12	26,4	90° elbow angle	29	cinza	6
61804512	36	46	13	36,1	90° elbow angle	36	cinza	4
61804513	48	55	13	47,9	90° elbow angle	48	cinza	4

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE 90° PG

