

## FIPLOCK® ONE CLICK-M

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE CLICK-M

### Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador

Alívio de tensão do cabo SKINTOP® integrado



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE CLICK-M



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



### Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°  
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado  
Excelente proteção IP  
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

### Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12  
Zonas com elevados requisitos de vedação  
Uso em ambientes internos e externos

### Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°  
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado  
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados  
Alívio de tração do cabo

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE CLICK-M

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## FIPLOCK® ONE CLICK-M

Código do Produto	Tamanho métrico	Escala de aperto em mm	Tam. chave 1/2 mm	Thread length mm	S (espessura do painel em mm)	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804874	M 16	5.0 - 9.0	22.0 / 20.0	8	1.0 - 4.0	10	preto	10
61804875	M 16	5.0 - 9.0	22.0 / 22.0	8	1.0 - 4.0	12	preto	10
61804876	M 20	7.0 - 13.0	27.0 / 22.0	8	1.0 - 4.0	12	preto	10
61804877	M 20	7.0 - 13.0	27.0 / 27.0	8	1.0 - 4.0	17	preto	10
61804878	M 25	9.0 - 17.0	32.0 / 27.0	8	1.0 - 4.0	17	preto	10
61804879	M 25	9.0 - 17.0	32.0 / 36.0	8	1.0 - 4.0	23	preto	6
61804880	M 32	11.0 - 20.0	40.0 / 36.0	8	1.0 - 4.0	23	preto	6
61804881	M 32	11.0 - 20.0	40.0 / 41.0	8	1.0 - 4.0	29	preto	6
61804882	M 16	5.0 - 9.0	22.0 / 20.0	8	1.0 - 4.0	10	cinza	10
61804883	M 16	5.0 - 9.0	22.0 / 22.0	8	1.0 - 4.0	12	cinza	10
61804884	M 20	7.0 - 13.0	27.0 / 22.0	8	1.0 - 4.0	12	cinza	10
61804885	M 20	7.0 - 13.0	27.0 / 27.0	8	1.0 - 4.0	17	cinza	10
61804886	M 25	9.0 - 17.0	32.0 / 27.0	8	1.0 - 4.0	17	cinza	10
61804887	M 25	9.0 - 17.0	32.0 / 36.0	8	1.0 - 4.0	23	cinza	6
61804888	M 32	11.0 - 20.0	40.0 / 36.0	8	1.0 - 4.0	23	cinza	6
61804889	M 32	11.0 - 20.0	40.0 / 41.0	8	1.0 - 4.0	29	cinza	6

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16