

FIPLOCK® ONE-CT

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-CT

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-CT



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°

Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado

Excelente proteção IP

Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12

Zonas com elevados requisitos de vedação

Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°

Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado

Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Cor de fornecimento:

Cinza, RAL 7005

Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV

Material:

PA 6

livre de halogênio

Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Tipo de proteção:

IP66/IP67/IP68/IP69

Faixa de temperatura:

-45 °C a +120 °C

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-CT

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



FIPLOCK® ONE-CT

Código do Produto	Tamanho nominal	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Suitable size of smooth tube	Cor	Peça/emb.
61805051	12 / M16	12	M16	preto	10
61805053	17 / M18	17	M18	preto	10
61805054	17 / M20	17	M20	preto	10
61805057	23 / M25	23	M25	preto	6
61805059	29 / M32	29	M32	preto	6
61805061	36 / M40	36	M40	preto	4
61805063	48 / M50	48	M50	preto	4
61805065	12 / M16	12	M16	cinza	10
61805067	17 / M18	17	M18	cinza	10
61805068	17 / M20	17	M20	cinza	10
61805071	23 / M25	23	M25	cinza	6
61805073	29 / M32	29	M32	cinza	6
61805075	36 / M40	36	M40	cinza	4
61805077	48 / M50	48	M50	cinza	4
61805052	12 / PG11	12	PG11	preto	10
61805055	17 / PG 13,5	17	PG13,5	preto	10
61805056	17 / PG16	17	PG16	preto	10
61805058	23 / PG21	23	PG21	preto	6
61805060	29 / PG29	29	PG29	preto	6
61805062	36 / PG36	36	PG36	preto	4
61805064	48 / PG48	48	PG48	preto	4
61805066	12 / PG11	12	PG11	cinza	10
61805069	17 / PG13,5	17	PG13,5	cinza	10
61805070	17 / PG16	17	PG16	cinza	10
61805072	23 / PG21	23	PG21	cinza	6
61805074	29 / PG29	29	PG29	cinza	6
61805076	36 / PG36	36	PG36	cinza	4
61805078	48 / PG48	48	PG48	cinza	4

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE-CT

