

FIPLOCK® ONE-H

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-H

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-H



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
Excelente proteção IP
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
Zonas com elevados requisitos de vedação
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-H

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FIPLOCK® ONE-H

Código do Produto	Tamanho nominal	Furo Ø mm	Projeto	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor
61805079	07	M4	-	7	preto
61805080	10	M5	-	10	preto
61805081	12	M5	-	12	preto
61805082	17	M6	-	17	preto
61805083	23	M6	-	23	preto
61805084	29	M6	-	29	preto
61805085	36	M6	-	36	preto
61805086	48	M6	-	48	preto
61805087	07	M4	-	7	cinza
61805088	10	M5	-	10	cinza
61805089	12	M5	-	12	cinza
61805090	17	M6	-	17	cinza
61805091	23	M6	-	23	cinza
61805092	29	M6	-	29	cinza
61805093	36	M6	-	36	cinza
61805094	48	M6	-	48	cinza
61805095	10	M5	with base plate	10	preto
61805096	12	M5	with base plate	12	preto
61805097	17	M6	with base plate	17	preto
61805098	23	M6	with base plate	23	preto
61805099	29	M6	with base plate	29	preto
61805100	36	M6	with base plate	36	preto
61805101	48	M6	with base plate	48	preto
61805102	10	M5	with base plate	10	cinza
61805103	12	M5	with base plate	12	cinza
61805104	17	M6	with base plate	17	cinza
61805105	23	M6	with base plate	23	cinza
61805106	29	M6	with base plate	29	cinza
61805107	36	M6	with base plate	36	cinza
61805108	48	M6	with base plate	48	cinza

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16