

## FIPLOCK® ONE MS-M

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE MS-M

### Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador

Alívio de tensão do cabo SKINTOP® integrado



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE MS-M



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



### Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°  
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado  
Excelente proteção IP  
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

### Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12  
Zonas com elevados requisitos de vedação  
Uso em ambientes internos e externos

### Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°  
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado  
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados  
Alívio de tração do cabo

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE MS-M

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**FIPLOCK® ONE MS-M**

Código do Produto	Tamanho métrico	Escala de aperto em mm	Tam. chave 1/2 mm	Thread length mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
<b>FIPLOCK® ONE MS-M</b>							
61804891	12 x 1,5	3.5 - 7.0	16.0 / 20.0	6,5	10	preto	10
61804892	16 x 1,5	4.5 - 10.0	20.0 / 20.0	7	10	preto	10
61804893	16 x 1,5	4.5 - 10.0	20.0 / 22.0	7	12	preto	10
61804894	20 x 1,5	7.0 - 13.0	24.0 / 22.0	8	12	preto	10
61804895	20 x 1,5	7.0 - 13.0	24.0 / 27.0	8	17	preto	10
61804896	25 x 1,5	9.0 - 17.0	29.0 / 27.0	8	17	preto	10
61804897	25 x 1,5	9.0 - 17.0	29.0 / 36.0	8	23	preto	6
61804898	32 x 1,5	11.0 - 21.0	36.0 / 36.0	9	23	preto	6
61804899	32 x 1,5	11.0 - 21.0	36.0 / 41.0	9	29	preto	6
61804901	40 x 1,5	19.0 - 28.0	45.0 / 41.0	9	29	preto	6
61804902	40 x 1,5	19.0 - 28.0	45.0 / 52.0	9	36	preto	4
61804903	50 x 1,5	27.0 - 35.0	54.0 / 52.0	10	36	preto	4
61804904	50 x 1,5	27.0 - 35.0	54.0 / 65.0	10	48	preto	4
<b>FIPLOCK® ONE MS-M XL</b>							
61804905	12 x 1,5	3.5 - 7.0	16.0 / 20.0	12	10	preto	10
61804906	16 x 1,5	4.5 - 10.0	20.0 / 20.0	12	10	preto	10
61804907	16 x 1,5	4.5 - 10.0	20.0 / 22.0	12	12	preto	10
61804908	20 x 1,5	7.0 - 13.0	24.0 / 22.0	12	12	preto	10
61804909	20 x 1,5	7.0 - 13.0	24.0 / 27.0	12	17	preto	10
61804911	25 x 1,5	9.0 - 17.0	29.0 / 27.0	12	17	preto	10
61804912	25 x 1,5	9.0 - 17.0	29.0 / 36.0	12	23	preto	6
61804913	32 x 1,5	11.0 - 21.0	36.0 / 36.0	15	23	preto	6
61804914	32 x 1,5	11.0 - 21.0	36.0 / 41.0	15	29	preto	6
61804919	63 x 1,5	34.0 - 45.0	75.0 / 65.0	15	48	preto	4
61804915	40 x 1,5	19.0 - 28.0	45.0 / 41.0	15	29	preto	6
61804916	40 x 1,5	19.0 - 28.0	45.0 / 52.0	15	36	preto	4
61804917	50 x 1,5	27.0 - 35.0	54.0 / 52.0	15	36	preto	4
61804918	50 x 1,5	27.0 - 35.0	54.0 / 65.0	15	48	preto	4

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16