

## FIPLOCK® ONE MS-PG

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE MS-PG

### Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE MS-PG



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



### Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°  
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado  
Excelente proteção IP  
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

### Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12  
Zonas com elevados requisitos de vedação  
Uso em ambientes internos e externos

### Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°  
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado  
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

## FIPLOCK® ONE MS-PG

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## FIPLOCK® ONE MS-PG

Código do Produto	Tamanho PG	Escala de aperto em mm	Tam. chave 1/2 mm	Thread length mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804921	9	4.0 - 8.0	17.0 / 20.0	6	10	preto	10
61804922	11	4.0 - 10.0	20.0 / 20.0	6	10	preto	10
61804923	11	4.0 - 10.0	20.0 / 22.0	6	12	preto	10
61804924	13,5	5.0 - 12.0	22.0 / 22.0	6,5	12	preto	10
61804925	16	8.0 - 14.0	24.0 / 27.0	6,5	17	preto	10
61804926	21	11.0 - 18.0	30.0 / 36.0	7	23	preto	6
61804927	29	16.0 - 25.0	40.0 / 41.0	8	29	preto	6
61804928	36	19.0 - 32.0	50.0 / 52.0	15	36	preto	4
61804929	48	34.0 - 44.0	64.0 / 65.0	15	48	preto	4

Última atualização (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16