

FIPLOCK® ONE NPT

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE NPT

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE NPT



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
Excelente proteção IP
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
Zonas com elevados requisitos de vedação
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

FIPLOCK® ONE NPT

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



FIPLOCK® ONE NPT

Código do Produto	Tamanho nominal	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804261	NPT 3/8"	20	10,4	9,8	10	preto	10
61804262	NPT 1/2"	22	13,5	13	12	preto	10
61804263	NPT 1/2"	27	13,5	13	17	preto	10
61804264	NPT 3/4"	36	14	18,4	23	preto	6
61804265	NPT 1"	41	17,3	24,1	29	preto	6
61804266	NPT 1 1/4"	52	18	32,2	36	preto	4
61804267	NPT 1 1/2"	65	18,4	38,8	48	preto	4
61804268	NPT 2"	65	19,2	50,8	48	preto	4
61804269	NPT 3/8"	20	10,4	9,8	10	cinza	10
61804270	NPT 1/2"	22	13,5	13	12	cinza	10
61804271	NPT 1/2"	27	13,5	13	17	cinza	10
61804272	NPT 3/4"	36	14	18,4	23	cinza	6
61804273	NPT 1"	41	17,3	24,1	29	cinza	6
61804274	NPT 1 1/4"	52	18	32,2	36	cinza	4
61804275	NPT 1 1/2"	65	18,4	38,8	48	cinza	4
61804276	NPT 2"	65	19,2	50,8	48	cinza	4

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16