

FIPLOCK® ONE PG

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE PG

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE PG



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
Excelente proteção IP
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
Zonas com elevados requisitos de vedação
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

FIPLOCK® ONE PG

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



FIPLOCK® ONE PG

Código do Produto	Tamanho PG	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804243	7	17	11	7,8	7	preto	10
61804244	9	20	11	10,9	10	preto	10
61804245	11	22	11	12	12	preto	10
61804246	13,5	22	11	13,7	12	preto	10
61804247	16	27	11	15,8	17	preto	10
61804248	21	36	12	21,4	23	preto	6
61804249	29	41	12	29,4	29	preto	6
61804250	36	52	13	35,4	36	preto	4
61804251	48	65	13	50,5	48	preto	4
61804252	7	17	11	7,8	7	cinza	10
61804253	9	20	11	10,9	10	cinza	10
61804254	11	22	11	12	12	cinza	10
61804255	13,5	22	11	13,7	12	cinza	10
61804256	16	27	11	15,8	17	cinza	10
61804257	21	36	12	21,4	23	cinza	6
61804258	29	41	12	29,4	29	cinza	6
61804259	36	52	13	35,4	36	cinza	4
61804260	48	65	13	50,5	48	cinza	4

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16