

## FIPLOCK® ONE-R

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-R

### Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE-R



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



### Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°  
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado  
Excelente proteção IP  
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

### Âmbitos de aplicação

Suitable for FIPLOCK® ONE-T / ONE-Y / ONE-C / ONE-CS  
Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12  
Zonas com elevados requisitos de vedação  
Uso em ambientes internos e externos

### Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°  
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado  
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE-R

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



**FIPLOCK® ONE-R**

Código do Produto	Tamanho nominal	Suitable for FIPLOCK® ONE-T / ONE-Y / ONE-C / ONE-CS	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804992	10-07	10	7	preto	10
61804993	12-10	12	10	preto	10
61804994	17-10	17	10	preto	10
61804995	17-12	17	12	preto	10
61804996	23-10	23	10	preto	10
61804997	23-12	23	12	preto	6
61804998	23-17	23	17	preto	6
61804999	29-10	29	10	preto	6
61805000	29-12	29	12	preto	6
61805001	29-17	29	17	preto	6
61805002	29-23	29	23	preto	6
61805003	36-23	36	23	preto	4
61805004	36-29	36	29	preto	4
61805005	48-29	48	29	preto	4
61805006	48-36	48	36	preto	4
61805007	10-07	10	7	cinza	10
61805008	12-10	12	10	cinza	10
61805115	17-10	17	10	cinza	10
61805015	17-12	17	12	cinza	10
61805016	23-10	23	10	cinza	6
61805017	23-12	23	12	cinza	6
61805018	23-17	23	17	cinza	6
61805019	29-10	29	10	cinza	6
61805020	29-12	29	12	cinza	6
61805021	29-17	29	17	cinza	6
61805022	29-23	29	23	cinza	6
61805023	36-23	36	23	cinza	4
61805024	36-29	36	29	cinza	4
61805025	48-29	48	29	cinza	4
61805026	48-36	48	36	cinza	4

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## FIPLOCK® ONE-R

