

FIPLOCK® ONE ST-NPT

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE ST-NPT

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador

Alívio de tensão do cabo SKINTOP® integrado



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE ST-NPT



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
Excelente proteção IP
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
Zonas com elevados requisitos de vedação
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados
Alívio de tração do cabo

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE ST-NPT

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**FIPLOCK® ONE ST-NPT**

Código do Produto	Tamanho nominal	Escala de aperto em mm	Tam. chave 1/2 mm	Thread length mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804861	NPT 3/8"	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	15	10	preto	10
61804862	NPT 3/8"	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	15	12	preto	10
61804863	NPT 1/2"	5.0 - 12.0	24.0 / 22.0	15	12	preto	10
61804864	NPT 1/2"	5.0 - 12.0	24.0 / 27.0	15	17	preto	10
61804865	NPT 3/4"	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	15	23	preto	6
61804866	NPT 1"	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	15	29	preto	6
61804867	NPT 3/8"	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	15	10	cinza	10
61804868	NPT 3/8"	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	15	12	cinza	10
61804869	NPT 1/2"	5.0 - 12.0	24.0 / 22.0	15	12	cinza	10
61804871	NPT 1/2"	5.0 - 12.0	24.0 / 27.0	15	17	cinza	10
61804872	NPT 3/4"	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	15	23	cinza	6
61804873	NPT 1"	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	15	29	cinza	6

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16