

FIPLOCK® ONE ST-PG

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE ST-PG

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE ST-PG



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
Excelente proteção IP
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
Zonas com elevados requisitos de vedação
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

FIPLOCK® ONE ST-PG

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**FIPLOCK® ONE ST-PG**

Código do Produto	Tamanho PG	Escala de aperto em mm	Tam. chave 1/2 mm	Thread length mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804836	9	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	8	10	preto	10
61804837	9	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	8	12	preto	10
61804838	11	4.0 - 10.0	22.0 / 22.0	8	12	preto	10
61804839	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 22.0	9	12	preto	10
61804841	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 27.0	9	17	preto	10
61804842	16	9.0 - 14.0	27.0 / 27.0	10	17	preto	10
61804843	16	9.0 - 14.0	27.0 / 36.0	10	23	preto	6
61804844	21	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	11	23	preto	6
61804845	29	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	11	29	preto	6
61804846	36	24.0 - 32.0	53.0 / 52.0	13	36	preto	4
61804847	48	39.0 - 44.0	65.0 / 65.0	14	48	preto	4
61804848	9	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	8	10	cinza	10
61804849	9	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	8	12	cinza	10
61804851	11	4.0 - 10.0	22.0 / 22.0	8	12	cinza	10
61804852	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 22.0	9	12	cinza	10
61804853	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 27.0	9	17	cinza	10
61804854	16	9.0 - 14.0	27.0 / 27.0	10	17	cinza	10
61804855	16	9.0 - 14.0	27.0 / 36.0	10	23	cinza	6
61804856	21	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	11	23	cinza	6
61804857	29	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	11	29	cinza	6
61804858	36	24.0 - 32.0	53.0 / 52.0	13	36	cinza	4
61804859	48	39.0 - 44.0	65.0 / 65.0	14	48	cinza	4

Última atualização (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16