

FIPLOCK® ONE-T

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-T

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-T



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°

Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado

Excelente proteção IP

Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12

Zonas com elevados requisitos de vedação

Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°

Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado

Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Cor de fornecimento:

Cinza, RAL 7005

Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV

Material:

PA 6

livre de halogênio

Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Tipo de proteção:

IP66/IP67/IP68/IP69

Faixa de temperatura:

-45 °C a +120 °C

FIPLOCK® ONE-T

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FIPLOCK® ONE-T

Código do Produto	Tamanho nominal	Furo Ø mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804946	10-10-10	M4	10	preto	10
61804947	12-12-12	M4	12	preto	10
61804948	17-17-17	M5	17	preto	10
61804949	23-23-23	M5	23	preto	6
61804951	29-29-29	M5	29	preto	6
61804952	36-36-36	M6	36	preto	4
61804953	48-48-48	M6	48	preto	4
61804954	10-10-10	M4	10	cinza	10
61804955	12-12-12	M4	12	cinza	10
61804956	17-17-17	M5	17	cinza	10
61804957	23-23-23	M5	23	cinza	6
61804958	29-29-29	M5	29	cinza	6
61804959	36-36-36	M6	36	cinza	4
61804961	48-48-48	M6	48	cinza	4

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE-T

