

FIPLOCK® ONE-Y

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-Y

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-Y



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
Excelente proteção IP
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
Zonas com elevados requisitos de vedação
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

FIPLOCK® ONE-Y

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



FIPLOCK® ONE-Y

Código do Produto	Tamanho nominal	Furo Ø mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804977	10-07-07	M4	7 / 10	preto	10
61804978	12-10-10	M4	10 / 12	preto	10
61804979	17-12-12	M5	12 / 17	preto	10
61804980	23-17-17	M6	17 / 23	preto	6
61804981	29-23-23	M6	23 / 29	preto	6
61804982	36-29-29	M6	29 / 36	preto	4
61804983	48-36-36	M6	36 / 48	preto	4
61804984	10-07-07	M4	7 / 10	cinza	10
61804985	12-10-10	M4	10 / 12	cinza	10
61804986	17-12-12	M5	12 / 17	cinza	10
61804987	23-17-17	M6	17 / 23	cinza	6
61804988	29-23-23	M6	23 / 29	cinza	6
61804989	36-29-29	M6	29 / 36	cinza	4
61804991	48-36-36	M6	36 / 48	cinza	4

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE-Y

