

FIPLOCK® PA12

Sistema de proteção do cabo ondulado e flexível na versão fechada

Sistema de proteção do cabo ondulado e flexível na versão fechada

Info

Hazard Level: HL 3



Trilho



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Tempo de montagem



Baixo peso



Resistente a óleo

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA12



Esteira porta-cabos



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

O design flexível do conduíte protetor permite raios de flexão pequenos e é ideal para a instalação em espaços limitados em interiores secos e úmidos, assim como para aplicações ao ar livre

Robusto contra impactos mecânicos

Elevada flexibilidade e resistência à flexão

Dimensionalmente estável

Âmbitos de aplicação

Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que pode ser esperado movimento mais intenso

Tecnologia ferroviária

Transporte de pessoas

Uso em ambientes internos e externos

Teto do vagão, passagem do vagão, acoplamentos

Características do produto

Baixa densidade de fumaça

Auto-extinguível, sem gotejamento

Livre de halogênio

Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos

Excelente resistência a intempéries e a raios UV

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001175

Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material:

PA 12

Livre de silicone

Livre de halogênio

Reação ao fogo de acordo com UL 94V-0

Faixa de temperatura:

-45°C até +105°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA12

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FIPLOCK® PA12

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para FIPLOCK® série ONE	Cor	Emb. rolo (m)
61803953	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	preto	50
61803954	12	12.0 x 15.7	25	16 x 1,5/20 x 1,5	preto	50
61803955	17	16.1 x 21.1	30	20 x 1,5/25 x 1,5	preto	50
61803956	23	22.0 x 28.5	40	25 x 1,5/32 x 1,5	preto	50
61803957	29	28.3 x 34.7	50	32 x 1,5/40 x 1,5	preto	50
61803960	56	56.3 x 67.2	100	-	preto	25
61803961	70	67.2 x 79.6	135	-	preto	25
61803962	95	91.3 x 106.0	150	-	preto	10
61803963	125	126.5 x 146.5	320	-	preto	10
61803964	170	172.0 x 193.0	440	-	preto	10
Versão pesada (fechada)						
61803965	7	6.0 x 10.0	15	12 x 1,5	preto	50
61803966	10	9.2 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	preto	50
61803967	12	11.8 x 15.7	25	16 x 1,5/20 x 1,5	preto	50
61803968	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	preto	50
61803969	23	22.0 x 28.5	40	25 x 1,5/32 x 1,5	preto	50
61803970	29	28.3 x 34.7	50	32 x 1,5/40 x 1,5	preto	50
61803971	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	preto	25
61803972	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	preto	25

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16