

FIPLOCK® PA6

Sistema de proteção do cabo ondulado e flexível na versão fechada

Sistema de proteção do cabo ondulado e flexível na versão fechada

Info

Hazard Level: HL 3



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Tempo de montagem



Baixo peso



Resistente a óleo



Resistente a UV

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA6



A prova d'água



Vantagens

O design flexível do conduto protetor permite raios de flexão pequenos e é ideal para a instalação em espaços limitados em interiores secos e úmidos, assim como para aplicações ao ar livre

Robusto contra impactos mecânicos

Flexível

Dimensionalmente estável

Âmbitos de aplicação

Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que podem ser esperados poucos movimentos

Tecnologia ferroviária

Transporte de pessoas

Características do produto

Baixa densidade de fumaça

Auto-extinguível, sem gotejamento

Livre de halogênio

Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos

Resistente a intempéries e radiação UV

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001175 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7011 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 Livre de silicone Livre de halôgenio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FIPLOCK® PA6

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para FIPLOCK® série ONE	Cor	Emb. rolo (m)
Versão padrão (fechada)						
61803908	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	preto	50
61803909	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	preto	50
61803910	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	preto	50
61803911	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	preto	50
61803912	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	preto	50
61803913	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	preto	50
61803914	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	preto	25
61803915	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	preto	25
61803916	56	56.3 x 67.2	100	-	preto	25
61803917	70	67.2 x 79.6	130	-	preto	25
61803918	95	91.3 x 106.0	170	-	preto	10
61803919	125	126.5 x 146.5	380	-	preto	10
61803920	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	cinza	50
61803921	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	cinza	50
61803922	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	cinza	50
61803923	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	cinza	50
61803924	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	cinza	50
61803925	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	cinza	50
61803926	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	cinza	25
61803927	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	cinza	25
61803928	56	56.3 x 67.2	100	-	cinza	25
61803929	70	67.2 x 79.6	130	-	cinza	25
61803930	95	91.3 x 106.0	170	-	cinza	10
61803931	125	126.5 x 146.5	380	-	cinza	10
Versão pesada (fechada)						
61803932	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	preto	50
61803933	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	preto	50
61803934	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	preto	50
61803935	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	preto	25
61803936	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	preto	25
61803937	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	cinza	50
61803938	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	cinza	50
61803939	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	cinza	50

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16



FIPLOCK® PA6

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para FIPLOCK® série ONE	Cor	Emb. rolo (m)
61803940	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	cinza	25
61803941	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	cinza	25

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16