

## FIPLOCK®ONE Metal M

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK®ONE Metal M

### Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK®ONE Metal M



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



### Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°

Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado

Excelente proteção IP

Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

### Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12

Zonas com elevados requisitos de vedação

Uso em ambientes internos e externos

### Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°

Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado

Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Cor de fornecimento:

Cinza, RAL 7005

Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV

Material:

PA 6

livre de halogênio

Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Tipo de proteção:

IP66/IP67/IP68/IP69

Faixa de temperatura:

-45 °C a +120 °C

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK®ONE Metal M

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**FIPLOCK®ONE Metal M**

Código do Produto	Tamanho métrico	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804531	12 x 1,5	20	5	5,6	10	preto	10
61804532	16 x 1,5	20	5	9,5	10	preto	10
61804533	16 x 1,5	22	5	9,5	12	preto	10
61804534	20 x 1,5	22	6	12,4	12	preto	10
61804535	20 x 1,5	27	6	13,2	17	preto	10
61804536	25 x 1,5	27	7	16,6	17	preto	10
61804537	25 x 1,5	36	7	18,1	23	preto	6
61804538	32 x 1,5	36	8	23,3	23	preto	6
61804539	32 x 1,5	41	8	25,1	29	preto	6
61804540	40 x 1,5	41	8	29	29	preto	6
61804541	40 x 1,5	52	8	33	36	preto	4
61804542	50 x 1,5	52	9	36,5	36	preto	4
61804543	50 x 1,5	65	9	42,7	48	preto	4
61804544	63 x 1,5	65	10	50,5	48	preto	4
61804545	12 x 1,5	20	5	5,6	10	cinza	10
61804546	16 x 1,5	20	5	9,5	10	cinza	10
61804547	16 x 1,5	22	5	9,5	12	cinza	10
61804548	20 x 1,5	22	6	12,4	12	cinza	10
61804549	20 x 1,5	27	6	13,2	17	cinza	10
61804551	25 x 1,5	27	7	16,6	17	cinza	10
61804552	25 x 1,5	36	7	18,1	23	cinza	6
61804553	32 x 1,5	36	8	23,3	23	cinza	6
61804554	32 x 1,5	41	8	25,1	29	cinza	6
61804555	40 x 1,5	41	8	29	29	cinza	6
61804556	40 x 1,5	52	8	33	36	cinza	4
61804557	50 x 1,5	52	9	36,5	36	cinza	4
61804558	50 x 1,5	65	9	42,7	48	cinza	4
61804559	63 x 1,5	65	10	50,5	48	cinza	4
61804561	12 x 1,5	20	10	5,6	10	preto	10
61804562	16 x 1,5	20	10	9,5	10	preto	10
61804563	16 x 1,5	22	10	9,5	12	preto	10
61804564	20 x 1,5	22	10	12,4	12	preto	10
61804565	20 x 1,5	27	10	13,2	17	preto	10
61804566	25 x 1,5	27	11	16,6	17	preto	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16



## FIPLOCK® ONE Metal M

Código do Produto	Tamanho métrico	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804567	25 x 1,5	36	11	18,1	23	preto	6
61804568	32 x 1,5	36	13	23,3	23	preto	6
61804569	32 x 1,5	41	13	25,1	29	preto	6
61804571	40 x 1,5	41	13	29	29	preto	6
61804572	40 x 1,5	52	13	33	36	preto	4
61804573	50 x 1,5	52	14	36,5	36	preto	4
61804574	50 x 1,5	65	14	42,7	48	preto	4
61804575	63 x 1,5	65	14	50,5	48	preto	4
61804576	12 x 1,5	20	10	5,6	10	cinza	10
61804577	16 x 1,5	20	10	9,5	10	cinza	10
61804578	16 x 1,5	22	10	9,5	12	cinza	10
61804579	20 x 1,5	22	10	12,4	12	cinza	10
61804581	20 x 1,5	27	10	13,2	17	cinza	10
61804582	25 x 1,5	27	11	16,6	17	cinza	10
61804583	25 x 1,5	36	11	18,1	23	cinza	6
61804584	32 x 1,5	36	13	23,3	23	cinza	6
61804585	32 x 1,5	41	13	25,1	29	cinza	6
61804586	40 x 1,5	41	13	29	29	cinza	6
61804587	40 x 1,5	52	13	33	36	cinza	4
61804588	50 x 1,5	52	14	36,5	36	cinza	4
61804589	50 x 1,5	65	14	42,7	48	cinza	4
61804591	63 x 1,5	65	14	50,5	48	cinza	4

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FIPLOCK®ONE Metal M**