

## FIPLOCK®ONE Metal PG

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK®ONE Metal PG

### Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK®ONE Metal PG



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



### Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°  
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado  
Excelente proteção IP  
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

### Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12  
Zonas com elevados requisitos de vedação  
Uso em ambientes internos e externos

### Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°  
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado  
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK®ONE Metal PG

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**FIPLOCK®ONE Metal PG**

Código do Produto	Tamanho PG	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804592	9	20	12	9,2	12	preto	10
61804593	11	22	12	12,41	12	preto	10
61804594	13,5	27	13	14	17	preto	10
61804595	16	27	13	16,1	17	preto	10
61804596	21	36	14	21,6	23	preto	6
61804597	29	36	14	23,3	23	preto	6
61804598	29	41	14	29	29	preto	6
61804599	36	52	17	36,5	36	preto	4
61804616	48	65	17	50,5	48	preto	4
61804617	9	20	12	9,2	12	cinza	10
61804618	11	22	12	12,41	12	cinza	10
61804619	13,5	27	13	14	17	cinza	10
61804641	16	27	13	16,1	17	cinza	10
61804642	21	36	14	21,6	23	cinza	6
61804643	29	36	14	23,3	23	cinza	6
61804644	29	41	14	29	29	cinza	6
61804645	36	52	17	36,5	36	cinza	4
61804646	48	65	17	50,5	48	cinza	4

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## FIPLOCK®ONE Metal PG

