

FIPSPLIT® PA12

Sistema de proteção do cabo ondulado e altamente flexível na versão divisível

Sistema de proteção do cabo ondulado e flexível na versão divisível

Info

Hazard Level: HL 3



Trilho



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Tempo de montagem



Baixo peso



Resistente a óleo



Esteira porta-cabos



Resistente a UV

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPSPLIT® PA12



A prova d'água



Vantagens

O design flexível do conduto protetor permite raios de flexão pequenos e é ideal para a instalação em espaços limitados em interiores secos e úmidos, assim como para aplicações ao ar livre

Robusto contra impactos mecânicos

Elevada flexibilidade e resistência à flexão

Dimensionalmente estável

Âmbitos de aplicação

Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que pode ser esperado movimento mais intenso

Tecnologia ferroviária

Transporte de pessoas

Uso em ambientes internos e externos

Teto do vagão, passagem do vagão, acoplamentos

Características do produto

Baixa densidade de fumaça

Auto-extinguível, sem gotejamento

Livre de halogênio

Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos

Excelente resistência a intempéries e a raios UV

Dados técnicos

| | |
|-----------------------|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC001175 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico |
| Certificações: | IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3 |
| Cor de fornecimento: | Preto, RAL 9005, resistente a UV |
| Material: | PA 12 Livre de silicone Livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com UL 94V-0 |
| Faixa de temperatura: | -45°C até +105°C |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos. Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



FIPSPPLIT® PA12

| Código do Produto | Tamanho nominal | DI x DE mm | Raio de flexão mm | Cor | Emb. rolo (m) |
|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------|---------------|
| Versão divisível | | | | | |
| 61803973 | 7 | 6.3 x 10.0 | 20 | preto | 50 |
| 61803974 | 10 | 8.8 x 13.5 | 25 | preto | 50 |
| 61803975 | 11 | 11.0 x 16.1 | 25 | preto | 50 |
| 61803976 | 14 | 13.2 x 18.7 | 30 | preto | 50 |
| 61803977 | 16 | 16.0 x 21.5 | 35 | preto | 50 |
| 61803978 | 20 | 20.2 x 25.7 | 45 | preto | 50 |
| 61803979 | 23 | 23.9 x 31.3 | 55 | preto | 50 |
| 61803980 | 29 | 27.3 x 35.5 | 105 | preto | 25 |
| 61803981 | 37 | 32.5 x 43.2 | 130 | preto | 25 |
| 61803982 | 45 | 43.1 x 54.2 | 135 | preto | 25 |
| 61803984 | 100 | 87.5 x 102.5 | 195 | preto | 10 |

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16