

## FIPSPLIT® PA6

Sistema de proteção do cabo ondulado e flexível na versão divisível

Sistema de proteção do cabo ondulado e flexível na versão divisível

### Info

Hazard Level: HL 3



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Tempo de montagem



Baixo peso



Resistente a óleo



Resistente a UV



A prova d'água



Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPSPLIT® PA6

### Vantagens

O design flexível do conduto protetor permite raios de flexão pequenos e é ideal para a instalação em espaços limitados em interiores secos e úmidos, assim como para aplicações ao ar livre

Robusto contra impactos mecânicos

Flexível

Dimensionalmente estável

### Âmbitos de aplicação

Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que podem ser esperados poucos movimentos

Tecnologia ferroviária

Transporte de pessoas

### Características do produto

Baixa densidade de fumaça

Auto-extinguível, sem gotejamento

Livre de halogênio

Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos

Resistente a intempéries e radiação UV

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001175 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7011 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 Livre de silicone Livre de halógeno Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## FIPSPPLIT® PA6

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Cor	Emb. rolo (m)
Versão divisível					
61803942	7	6.3 x 10.0	25	preto	50
61803943	10	8.8 x 13.5	30	preto	50
61803944	11	11.0 x 16.1	30	preto	50
61803945	14	13.2 x 18.7	35	preto	50
61803946	16	16.0 x 21.5	40	preto	50
61803947	20	20.2 x 25.7	50	preto	50
61803948	23	23.9 x 31.3	60	preto	50
61803949	29	27.3 x 35.5	110	preto	25
61803950	37	32.5 x 43.2	135	preto	25
61803951	45	43.1 x 54.2	140	preto	25

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16