

SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ - guarnição de conduíte PG com protetor da fiação do cabo integrado para SILVYN® RILL



Escala de aperto mais ampla



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Resistente a temperatura



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Montagem rápida
Desmontagem fácil
Proteção adicional do cabo
Selagem adicional do cabo

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Robótica
Sempre que os cabos e fios precisem de selagem e alívio da tensão adicionais

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Última atualização (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-GPZ

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Prensa-cabos

Corpo base com vedação interna

Parte superior com luva de encaixe

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Cor de fornecimento:

Cinzento (RAL 7031)

Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV

Material:

PA6

Tipo de proteção:

IP 68

IP 69

Faixa de temperatura:

-40°C até +115°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® KLICK-GPZ

Código do Produto	Tamanho PG	Escala de aperto em mm	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® RILL	Peça/emb.
SILVYN® KLICK-GPZ cinza								
61801120	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801130	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801140	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801200	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801202	13,5	6 - 12	24	9	12	18.5	18	20
61801150	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801160	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801170	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801180	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801190	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-GPZ preto								
61801125	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801135	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801145	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801205	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801215	13,5	6.0 - 12.0	24	9	12	18.5	18	20
61801155	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801165	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801175	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801185	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801195	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10

Última atualização (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16