

SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG - guarnição de conduíte roscada PG para SILVYN® RILL



Tempo de montagem



Resistente a temperatura



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

- Montagem rápida
- Desmontagem fácil
- Resistente à tensão
- Selagem elevada
- Capacidade de giro

Âmbitos de aplicação

- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Robótica
- Aplicações giratórias

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

- Rosca de conexão PG
- Corpo base com vedação interna
- Parte superior com luva de encaixe

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK PG

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento:	Cinzeno (RAL 7031) Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material:	PA6 Livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 68 IP 69
Faixa de temperatura:	-40°C até +115°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® KLICK PG

Código do Produto	Tamanho PG	SW wrench size mm	Comprimento total mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® RILL	Peça/emb.
SILVYN® KLICK PG cinza								
61800860	7	16	32,5	10	7	10	10	50
61800870	9	18	35	10	10	13	13	50
61800880	11	21	37	10	12,5	15,8	16	50
61800850	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18	50
61800890	16	27	46	13	17	21,2	21	50
61800900	21	34	48,5	13	23,5	28,5	28	25
61800910	29	40	53,5	14,5	30	34,5	34	25
61800920	36	60	76	17	36	42,5	42	25
61800930	48	70	88	17	47,5	54,5	54	10
SILVYN® KLICK PG preto								
61800865	7	16	32,5	10	7	10	10	50
61800875	9	18	35	10	10	13	13	50
61800885	11	21	37	10	12,5	15,8	16	50
61800855	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18	50
61800895	16	27	46	13	17	21,2	21	50
61800905	21	34	48,5	13	23,5	28,5	28	25
61800915	29	40	53,5	14,5	30	34,5	34	25
61800925	36	60	76	17	36	42,5	42	25
61800935	48	70	88	17	47,5	54,5	54	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16