


## FLEXIMARK® Flexilabel LFL

FLEXIMARK® Flexilabel LFL são folhas de etiquetas em branco para a marcação de cabos com porta-caracteres. O texto pode ser impresso nas etiquetas com o nosso software marcação e impressoras a laser comerciais.

### Info

LFL 9.5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Boa resistência química



Livre de halogênio



Resistente a UV

### Vantagens

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)  
Possibilidade de impressão em ambos os lados

### Âmbitos de aplicação

For cable marking

Etiquetas adequadas para porta-caracteres PTE, PTEF e CAB (ver capítulo "Porta-caracteres e acessórios")

### Observação

Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum

Introduzir a folha no modo de alimentação manual

Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha

### Escopo de fornecimento

Arcos perfurados DIN A4

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001288

Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Cor de fornecimento:	Amarelo/branco (possibilidade de impressão em ambos os lados)
Material:	Poliéster livre de halogênio Espessura: 0,175 mm
Faixa de temperatura:	-40°C até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem. Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

**FLEXIMARK® Flexilabel LFL**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83254620	FLEXIMARK® etiquetas LFL 6-35 YEWH	amarelo/branco	6.0 x 35.0	2350	1
83254650	FLEXIMARK® etiquetas LFL 9.5-17.5 YEWH	amarelo/branco	9.5 x 17.5	3190	1
83254660	FLEXIMARK® etiquetas LFL 9.5-28 YEWH	amarelo/branco	9.5 x 28.0	2030	1
83254670	FLEXIMARK® etiquetas LFL 9.5-35 YEWH	amarelo/branco	9.5 x 35.0	1450	1
83254701	FLEXIMARK® etiquetas LFL 9.9-66 YEWH	amarelo/branco	9.9 x 66.0	840	1
83254690	FLEXIMARK® Label LFL 9.5-196 YEWH	amarelo/branco	9.5 x 196.0	290	1
83254710	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 12-38 YEWH	amarelo/branco	12.0 x 38.0	1150	1
83254714	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 15-45 YEWH	amarelo/branco	15.0 x 45.0	720	1
83254718	Etiqueta FLEXIMARK® LFL 19-50 YEWH	amarelo/branco	19.0 x 50.0	560	1
83254719	FLEXIMARK® etiquetas LFL 19-100 YEWH	amarelo/branco	19.0 x 100.0	280	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16