


## FLEXIMARK® Organized shrink tube

FLEXIMARK® Tubo Retrátil Organizado são tubos de contração pré- cortados para marcação de fios e cabos . Também disponível como versão resistente à diesel e livre de halogênio .



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Necessidade de espaço

### Vantagens

Tempo de trabalho reduzido

Já cortado no comprimento exato

### Âmbitos de aplicação

Cobre uma vasta gama de diâmetros de cabo, sendo aplicável na identificação para cabos monopolares

### Referências às normas / Aprovações

Versão não livre de halogênio: UL 224 certificado

### Observação

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tira colorida recomendada: FTI-X 60-300 BK (nº de peça 83260206)

### Escopo de fornecimento

Fornecido como rolo de etiquetas

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Organized shrink tube

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001288 Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Sob pedido:	Também disponível em versão resistente a diesel (com certificação SNCF- NF F00-608)
Cor de fornecimento:	Standard colour: Yellow Também disponível na cor branco
Material:	Polioléfina Relação de encolhimento: Versão livre de halogênio: 2:1 Versão não livre de halogênio: 3:1
Faixa de temperatura:	Halogen-free version: -55°C to +105°C Not halogen-free Version: -55°C to +135°C Temperatura de retração térmica: +90°C)

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Área de encolhimento (mm)	Comprimento (mm)	Marcador/VPE	Emb.
Livres de halogênio						
83260225	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 2.4/1.2-12.5 YE	amarelo	1.2 - 2.4	12.5	4000	1
83260228	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 2.4/1.2-16.6 YE	amarelo	1.2 - 2.4	16.6	3000	1
83260100	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 2.4/1.2-25 YE	amarelo	1.2 - 2.4	25.0	2000	1
83260090	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 2.4/1.2-38 YE	amarelo	1.2 - 2.4	38.0	1000	1
83260080	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 2.4/1.2-50 YE	amarelo	1.2 - 2.4	50.0	1000	1
83260226	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 3.2/1.6-12.5 YE	amarelo	1.6 - 3.2	12.5	4000	1
83260229	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 3.2/1.6-16.6 YE	amarelo	1.6 - 3.2	16.6	3000	1
83260101	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 3.2/1.6-25 YE	amarelo	1.6 - 3.2	25.0	2000	1
83260091	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 3.2/1.6-38 YE	amarelo	1.6 - 3.2	38.0	1000	1
83260081	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 3.2/1.6-50 YE	amarelo	1.6 - 3.2	50.0	1000	1
83260227	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 4.8/2.4-12.5 YE	amarelo	2.4 - 4.8	12.5	4000	1
83260230	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 4.8/2.4-16.6 YE	amarelo	2.4 - 4.8	16.6	3000	1
83260102	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 4.8/2.4-25 YE	amarelo	2.4 - 4.8	25.0	2000	1
83260092	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 4.8/2.4-38	amarelo	2.4 - 4.8	38.0	1000	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Área de encolhimento (mm)	Comprimento (mm)	Marcador/VPE	Emb.
	YE					
83260082	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 4.8/2.4-50 YE	amarelo	2.4 - 4.8	50.0	1000	1
83260103	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 6.4/3.2-25 YE	amarelo	3.2 - 6.4	25.0	2000	1
83260093	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 6.4/3.2-38 YE	amarelo	3.2 - 6.4	38.0	1000	1
83260083	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 6.4/3.2-50 YE	amarelo	3.2 - 6.4	50.0	1000	1
83260104	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 9.5/4.8-25 YE	amarelo	4.8 - 9.5	25.0	1000	1
83260094	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 9.5/4.8-38 YE	amarelo	4.8 - 9.5	38.0	500	1
83260084	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 9.5/4.8-50 YE	amarelo	4.8 - 9.5	50.0	500	1
83260105	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 12.7/6.4-25 YE	amarelo	6.4 - 12.7	25.0	1000	1
83260095	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 12.7/6.4-38 YE	amarelo	6.4 - 12.7	38.0	500	1
83260085	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 12.7/6.4-50 YE	amarelo	6.4 - 12.7	50.0	500	1
83260106	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 19.1/9.5-25 YE	amarelo	9.5 - 19.1	25.0	1000	1
83260096	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 19.1/9.5-38 YE	amarelo	9.5 - 19.1	38.0	500	1
83260086	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 19.1/9.5-50 YE	amarelo	9.5 - 19.1	50.0	500	1
83260107	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK®	amarelo	12.7 - 25.4	25.0	600	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Área de encolhimento ( mm)	Comprimento (mm)	Marcador/VPE	Emb.
	25.4/12.7-25 YE					
83260097	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 25.4/12.7-38 YE	amarelo	12.7 - 25.4	38.0	300	1
83260087	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 25.4/12.7-50 YE	amarelo	12.7 - 25.4	50.0	300	1
83260098	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 38.1/19.1-38 YE	amarelo	19.1 - 38.1	38.0	100	1
83260088	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 38.1/19.1-50 YE	amarelo	19.1 - 38.1	50.0	100	1
83260099	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 50.8/25.4-38 YE	amarelo	25.4 - 50.8	38.0	100	1
83260089	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® 50.8/25.4-50 YE	amarelo	25.4 - 50.8	50.0	100	1
Não livre de halogênio						
83260044	FLEXIMARK® Org.shr. 2.4/0.8-25(2) YE	amarelo	0.8 - 2.4	25.0	2000	1
83260035	FLEXIMARK® Org.shr. 2.4/0.8-38(1) YE	amarelo	0.8 - 2.4	38.0	1000	1
83260026	FLEXIMARK® Org.shr. 2.4/0.8-50(1) YE	amarelo	0.8 - 2.4	50.0	1000	1
83260045	FLEXIMARK® Org.shr. 3.2/1.0-25(2) YE	amarelo	1.0 - 3.2	25.0	2000	1
83260036	FLEXIMARK® Org.shr. 3.2/1.0-38(1) YE	amarelo	1.0 - 3.2	38.0	1000	1
83260027	FLEXIMARK® Org.shr. 3.2/1.0-50(1) YE	amarelo	1.0 - 3.2	50.0	1000	1
83260046	FLEXIMARK® Org.shr. 4.8/1.6-25(2) YE	amarelo	1.6 - 4.8	25.0	2000	1
83260037	FLEXIMARK® Org.shr. 4.8/1.6-38(1) YE	amarelo	1.6 - 4.8	38.0	1000	1
83260028	FLEXIMARK® Org.shr. 4.8/1.6-50(1) YE	amarelo	1.6 - 4.8	50.0	1000	1
83260047	FLEXIMARK® Org.shr. 6.4/2.0-25(2) YE	amarelo	2.0 - 6.4	25.0	2000	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Organized shrink tube**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Área de encolhimento ( mm)	Comprimento (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83260038	FLEXIMARK® Org.shr. 6.4/2.0-38(1) YE	amarelo	2.0 - 6.4	38.0	1000	1
83260029	FLEXIMARK® Org.shr. 6.4/2.0-50(1) YE	amarelo	2.0 - 6.4	50.0	1000	1
83260048	FLEXIMARK® Org.shr. 9.5/3.0-25(2) YE	amarelo	3.0 - 9.5	25.0	1000	1
83260039	FLEXIMARK® Org.shr. 9.5/3.0-38(1) YE	amarelo	3.0 - 9.5	38.0	500	1
83260030	FLEXIMARK® Org.shr. 9.5/3.0-50(1) YE	amarelo	3.0 - 9.5	50.0	500	1
83260049	FLEXIMARK® Org.shr. 12.7/4.0-25(2)YE	amarelo	4.0 - 12.7	25.0	1000	1
83260040	FLEXIMARK® Org.shr.12.7/4.0-38(1)YE	amarelo	4.0 - 12.7	38.0	500	1
83260031	FLEXIMARK® Org.shr.12.7/4.0-50(1)YE	amarelo	4.0 - 12.7	50.0	500	1
83260041	FLEXIMARK® Org.shr. 19.0/6.0-38(1)YE	amarelo	6.0 - 19.0	38.0	500	1
83260032	FLEXIMARK® Org.shr.19.0/6.0-50(1)YE	amarelo	6.0 - 19.0	50.0	500	1
83260051	FLEXIMARK® Org.shr. 5.4/8.0-25(2)YE	amarelo	8.0 - 25.4	25.0	600	1
83260042	FLEXIMARK® Org.shr.25.4/8.0-38(1)YE	amarelo	8.0 - 25.4	38.0	300	1
83260033	FLEXIMARK® Org.shr. 25.4/8.0-50(1)YE	amarelo	8.0 - 25.4	50.0	300	1
83260043	FLEXIMARK® Org.shr. 38.1/12.7-38(1)YE	amarelo	12.7 - 38.1	38.0	100	1
83260034	FLEXIMARK® Org.shr. 38.1/12.7-75(1)YE	amarelo	12.7 - 38.1	75.0	100	1
83260050	FLEXIMARK® Org. shr.19.0/6.0-25(2)YE	amarelo	6.0 - 19.0	25.0	1000	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16