

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Etiquetas de envoltório FLEXIMARK® TCK são etiquetas de vinil com uma folha de laminado/proteção para a marcação do cabo com uma impressora de transferência térmica



Energia Solar



Energia Eólica



Boa resistência química



Livre de halogênio



Resistente a UV



A prova d'água

Vantagens

A folha transparente é enrolada em torno do cabo e colada sobre o campo de inscrição, de modo que a impressão fique protegida contra abrasão, sujeira e solventes

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)

Economiza espaço graças ao revestimento bem justo

Âmbitos de aplicação

For cable marking

Observação

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tira colorida recomendada: R71 110-360 resina BK (nº de peça 83259609)

Escopo de fornecimento

Fornecido como rolo de etiquetas

Última atualização (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001288 Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Adesivo:	Adesivo permanente à base de acrílico
Cor de fornecimento:	Branco ou amarelo
Material:	Poliéster livre de halogênio Espessura: 0,025 mm
Faixa de temperatura:	-40 °C até +125 °C Temperatura mínima de trabalho: +10 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Superfície para impressão (LxA), mm	Para Ø, mm	Marcador/VPE	Emb.
Versão branca							
83259874	FLEXIMARK® etiquetas TCK 32 WH	branco	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	FLEXIMARK® etiquetas TCK 35 WH	branco	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	FLEXIMARK® etiquetas TCK 40 WH	branco	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	FLEXIMARK® etiquetas TCK 45 WH	branco	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	FLEXIMARK® etiquetas TCK 48 WH	branco	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259878	FLEXIMARK® etiquetas TCK 60 WH	branco	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	FLEXIMARK® etiquetas TCK 65 WH	branco	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	FLEXIMARK® etiquetas TCK 70 WH	branco	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
Versão amarela							
83259882	FLEXIMARK® etiquetas TCK 32 YE	amarelo	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	FLEXIMARK® etiquetas TCK 35 YE	amarelo	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	FLEXIMARK® etiquetas TCK 40 YE	amarelo	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	FLEXIMARK® etiquetas TCK 45 YE	amarelo	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	FLEXIMARK® etiquetas TCK 48 YE	amarelo	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259886	FLEXIMARK® etiquetas TCK 60 YE	amarelo	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	FLEXIMARK® etiquetas TCK 65 YE	amarelo	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	FLEXIMARK® etiquetas TCK 70 YE	amarelo	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1