

FLEXIMARK® Porta-caracteres PTEF / CAB

Porta-caracteres PTEF FLEXIMARK® para a marcação de cabos com tiras de caracteres ou etiquetas na cor nu.

Info

PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Livre de halogênio



Resistente a ácido



Resistente a UV

Vantagens

Redução de custos, pois o tempo de corte é eliminado

Etiquetas de identificação LFL de PC, adaptadas aos diferentes tamanhos porta-caracteres, que se podem introduzir com facilidade

Proteção adicional contra a radiação UV e diversos químicos

Âmbitos de aplicação

Indicado para FLEXIMARK® Flexilabels LFL, assim como para fitas industriais DYMO®

Para marcação de cabos/conduítes

Montagem com cintas de cabos de 2,6 mm ou fixação com parafusos e rebites usando tampas de extremidade

Escopo de fornecimento

PTEF: sem cintas de cabo CAB: com cintas de cabo (135x2,6 mm)

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ID da classe ETIM 5.0: EC002248

Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Porta-caracteres PTEF / CAB

	identificação
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002248 Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de identificação
Material:	Polietileno livre de halogênio
Faixa de temperatura:	-75°C até +80°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® Porta-caracteres PTFE / CAB

Código do Produto	Descrição do Produto	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Marcador/VPE	Emb.
Sem cintas de cabos							
83254974	FLEXIMARK® PTFE 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTFE 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTFE 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTFE 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTFE 9.5-38 TR	12.2	9,5	38	50	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTFE 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTFE 9.5-70 TR	12.2	9,5	70	82	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTFE 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTFE 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTFE 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTFE 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTFE 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1
Com cintas de cabos							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16



FLEXIMARK® Porta-caracteres PTFE / CAB

Código do Produto	Descrição do Produto	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16