

DYMO® XTL 300 / 500

Aparelho de etiquetagem descomplicado, que economiza tempo e é versátil para aplicações móveis



Tempo de montagem



Baixo peso



Necessidade de espaço

Vantagens

A impressora de etiquetas reconhece automaticamente a etiqueta inserida

Operação intuitiva, graças às aplicações integradas das etiquetas

Economia de tempo, graças às etiquetas pré-montadas

Visualização real da impressão

Os amortecedores integrados de borracha ajudam a evitar os danos resultantes de quedas acidentais

Âmbitos de aplicação

Identificação de cabos, condutores monoplares e componentes

Resistente a luz ultravioleta, óleo, umidade e produtos químicos

Características do produto

Tecnologia de impressão por termotransferência

XTL 500: largura máx. de etiquetas 54 mm, tela de toque, lâmina de corte automática

Referências às normas / Aprovações

Fitas de vinil e etiquetas de envoltório laminadas:

Aprovada pela UL como componente nos termos da UL 969

Número de arquivo: MH48389

Observação

Última atualização (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500

Software DYMO ID gratuito para conexão a PC (disponível em www.dymo.com) para transmissão fácil das etiquetas

Escopo de fornecimento

Kit contains 1 DYMO 500 (incl. labels VIN 54BK / WH and LAM 38x39 WH), charging adapter, USB cable, Li-Ion battery, lanyard and instruction in a hard case

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Material:

Fitas de vinil e etiquetas de envoltório: Tubo termorretrátil em vinil: Poliolefina (retardante de chamas UL224), proporção de retração 3:1

Faixa de temperatura:

-40°C até +60°C

Observação

DYMO® é uma marca registrada da Sanford GmbH, da Newell Rubbermaid Company



As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

DYMO® XTL 300 / 500

Código do Produto	Descrição do Produto	Largura (mm)	Para Ø do cabo mm	Cor fita	Impressora	m/VPE
83257107	DYMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-
Fitas de vinil						
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	transparente	XTL 300/500	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	branco	XTL 300/500	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	branco	XTL 300/500	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	branco	XTL 500	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	vermelho	XTL 500	7
83257176	DYMO XTL VIN 12BK/YE	12	-	amarelo	XTL 300/500	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	amarelo	XTL 500	7
Fitas para tubos termorretráteis						
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	2.0 - 6.0	branco	XTL 300/500	2,7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	4.0 - 12.0	branco	XTL 300/500	2,7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	8.0 - 24.0	branco	XTL 300/500	2,7

DYMO® XTL 300 / 500



Última atualização (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16