

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

MARCADOR DE CABO FLEXIMARK® FCC - marcação do cabo customizada com porta-caracteres de plástico para a fixação com cintas de cabos em cabos



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Tempo de montagem



Resistente a ácido



Resistente a UV

Vantagens

Dispensa uma preparação e uma montagem demoradas

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)

Âmbitos de aplicação

For cable marking

Observação

Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)

Impressão possível em uma ou duas linhas

Qualquer comprimento de texto possível - O texto é impresso respectivamente mais pequeno

Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made

Column A: Row 1 content

Column B: Row 2 content

Column B or C: Number of markers with corresponding text

Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

Escopo de fornecimento

Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

(halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)

Os marcadores (que incluem cintas de cabos) são fornecidos já montados

1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001288 Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Observação:	Standard cable tie: black (142 x 2.4 mm)
Dimensões:	Comprimento do texto: 35mm Comprimento da placa: 50mm
Cor de fornecimento:	Cor padrão : rotulagem preta contra com o fundo amarelo ou branco Also available in green, blue and red
Material:	Porta-caracteres: polietileno livre de halogênio Etiquetas: PVC não livre de halogênio ou poliéster livre de halogênio (versão LFL)
Faixa de temperatura:	-30°C até +70°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Altura (mm)	Marcador/VPE
Com marcadores PVC amarelos (com halogênio)				
83251300	Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 6 YE	amarelo	6.0	1
83251320	Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 9,5 YE	amarelo	9.5	1
83251350	Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 19 YE	amarelo	19.0	1
Com etiquetas LFL amarelas de poliéster (livre de halogênio)				
83274670	Marcador de cabo FLEXIMARK® LFL 9,5-35 YE FCC	amarelo	9.5	1
Com marcadores PVC brancos (com halogênio)				
83251301	Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 6 WH	branco	6.0	1
83251321	Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 9,5 WH	branco	9.5	1
83251351	Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 19 WH	branco	19.0	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16