

Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC

Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC - tubos termorretráteis impressos customizados, principalmente para a indústria ferroviária

Info

Tubo termorretrátil FK 12,7 RD 5-7 disponível na sacola de amostra FLEXIMARK® (nº de peça M3251010)



Engenharia de máquinas e instalações



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Tempo de montagem

Vantagens

Impressão personalizada dos segmentos de tubo termo retrátil de acordo com as especificações do cliente
Proteção do isolamento do cabo

Âmbitos de aplicação

For cable marking
Para aplicações onde o espaço é apertado
Para aplicações, por exemplo, na indústria ferroviária ou eólica

Referências às normas / Aprovações

Flame retardant according to
ASTM D635-HB

Observação

Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)
Impressão possível em uma ou duas linhas
Especifique a cor pretendida para o texto, o tipo de texto e o tipo de fornecimento pretendido (cortado ou perfurado) com sua

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC

encomenda

Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made

Column A: Row 1 content

Column B: Row 2 content

Column B or C: Number of markers with corresponding text

Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

Escopo de fornecimento

1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda

Entrega ambos em peças cortadas ou de uma só peça (já perfurada)

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001288 Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento:	Preto Também disponível em azul, vermelho, amarelo e branco
Material:	Polioléfina
Relação de encolhimento:	2:1
Faixa de temperatura:	-55°C até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Ø antes do encolhimento, mm	Ø após encolhimento, mm	Número de caracteres	Marcador/VPE
83280029	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK	preto	3,2	1,6	1-7	1
83280030	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK	preto	3,2	1,6	8-12	1
83280031	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK	preto	3,2	1,6	13-17	1
83280032	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK	preto	4,8	2,4	1-7	1
83280033	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK	preto	4,8	2,4	8-12	1
83280034	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK	preto	4,8	2,4	13-17	1
83280035	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK	preto	6,4	3,2	1-7	1
83280036	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK	preto	6,4	3,2	8-12	1
83280037	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK	preto	6,4	3,2	13-17	1
83280038	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK	preto	9,5	4,75	1-7	1
83280039	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK	preto	9,5	4,75	8-12	1
83280040	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK	preto	9,5	4,75	13-17	1
83280041	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK	preto	12,7	6,35	1-7	1
83280042	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK	preto	12,7	6,35	8-12	1

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Ø antes do encolhimento, mm	Ø após encolhimento, mm	Número de caracteres	Marcador/VPE
83280043	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK	preto	12,7	6,35	13-17	1
83280044	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK	preto	19,1	9,55	1-7	1
83280045	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK	preto	19,1	9,55	8-12	1
83280046	Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK	preto	19,1	9,55	13-17	1

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16