


Placas de proibição FLEXIMARK®

Identificação de segurança conforme ISO 7010 em poliéster laminado para identificação de longo prazo

Info

Todos os símbolos segundo a norma ISO 7010



Livre de halogênio



Resistente a UV

Vantagens

Especialmente resistente contra UV, umidade, produtos químicos (por exemplo, limpador de vidro, álcool, óleo)

Resistente a riscos

Elevada capacidade de colagem

Âmbitos de aplicação

Fabricação de Cabine de controle

Construção de máquinas

Robotics

Marcação de segurança no ambiente industrial

Utilização em ambientes internos e externos

Características do produto

Etiquetas autoadesivas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Sob pedido:

Outros tamanhos e símbolos

Cor de fornecimento:

vermelho

Material:

Poliéster laminado (livre de halogênio)

Faixa de temperatura:

Processamento entre -40 °C a +150°C: mín. +10°C

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Placas de proibição FLEXIMARK®

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

Placas de proibição FLEXIMARK®

Código do Produto	Descrição do Produto	Descrição	Dimensão em mm	Marcador/VPE	Emb.
83880190	FLEXIMARK® P003 adh 25	Proibidas chamas abertas; proibido fogo, fonte de ignição aberta e fumar	25	10	1
83880191	FLEXIMARK® P003 adh 50	Proibidas chamas abertas; proibido fogo, fonte de ignição aberta e fumar	50	10	1
83880192	FLEXIMARK® P003 adh 100	Proibidas chamas abertas; proibido fogo, fonte de ignição aberta e fumar	100	10	1
83880202	FLEXIMARK® P007 adh 25	Proibido o acesso a pessoas com pacemakers ou desfibriladores implantados	25	10	1
83880203	FLEXIMARK® P007 adh 50	Proibido o acesso a pessoas com pacemakers ou desfibriladores implantados	50	10	1
83880204	FLEXIMARK® P007 adh 100	Proibido o acesso a pessoas com pacemakers ou desfibriladores implantados	100	10	1
83880253	FLEXIMARK® P024 adh 25	Proibido entrar na área	25	10	1
83880254	FLEXIMARK® P024 adh 50	Proibido entrar na área	50	10	1
83880255	FLEXIMARK® P024 adh 100	Proibido entrar na área	100	10	1
83880274	FLEXIMARK® P031 adh 25	Proibido comutar	25	10	1
83880275	FLEXIMARK® P031 adh 50	Proibido comutar	50	10	1
83880276	FLEXIMARK® P031 adh 100	Proibido comutar	100	10	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

Placas de proibição FLEXIMARK®

