


Conector RJ45 Cat.6AHirose TM31

Conector RJ45 Cat.6A, classe EA até 500 MHz

Conector RJ45 com montagem em campo adequado para canaleta de classe E até 500 MHz (Cat.6A) adequado para utilização industrial e ambiente de escritórios Hirose TM31



Âmbitos de aplicação

Conector RJ45 CAT.6AHirose TM31

Para taxas de transmissão de dados de até 500 MHz

Características do produto

Fácil de manusear

Referências às normas / Aprovações

Cat.6_A acc. to ISO/IEC 11801

Projeto do produto

Conector (incl. proteção contra dobra e placa de guia)

Adequado para fios de Litz: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7

Com blindagem total

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)

Tipo de proteção:

IP 20

Temperatura ambiente (operação):

-25 °C a +60 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Conector RJ45 Cat.6AHirose TM31

Código do Produto	Descrição do Produto	Diâmetro externo máx. (mm)	Diâmetro máximo do condutor com isolamento	AWG 7 fios
24441256	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GY	6	1	27-24
24441258	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BK	6	1	27-24
24441259	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A RD	6	1	27-24
24441260	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GN	6	1	27-24
24441261	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BU	6	1	27-24
24441262	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A YE	6	1	27-24

Última atualização (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16