


## Conector RJ45 Cat.6AHirose TM31

Conector RJ45 Cat.6A, classe EA até 500 MHz

Conector RJ45 com montagem em campo adequado para canaleta de classe E até 500 MHz (Cat.6A) adequado para utilização industrial e ambiente de escritórios Hirose TM31



### Âmbitos de aplicação

Conector RJ45 CAT.6AHirose TM31  
Para taxas de transmissão de dados de até 500 MHz

### Características do produto

Fácil de manusear

### Referências às normas / Aprovações

Cat.6<sub>A</sub> acc. to ISO/IEC 11801

### Projeto do produto

Conector (incl. proteção contra dobra e placa de guia)  
Adequado para fios de Litz: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7  
Com blindagem total

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)

Tipo de proteção:

IP 20

Temperatura ambiente (operação):

-25 °C a +60 °C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**Conector RJ45 Cat.6AHirose TM31**

Código do Produto	Descrição do Produto	Diâmetro externo máx. (mm)	Diâmetro máximo do condutor com isolamento	AWG 7 fios
24441256	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GY	6	1	27-24
24441258	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BK	6	1	27-24
24441259	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A RD	6	1	27-24
24441260	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GN	6	1	27-24
24441261	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BU	6	1	27-24
24441262	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A YE	6	1	27-24

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16