

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Patchcord RJ45 Industrial Ethernet

Cabo de interconexão Ethernet industrial, Cat.5e, conector RJ45, livre de halogênio, flexível

Info

Livre de halogênio e retardante de chama

Outras versões podem ser vistas em www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou mediante consulta.

Com base em 2170283



EtherNet/IP



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Livre de halogênio



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Interferência de sinais

Vantagens

Conexões não permanentes possibilitam a substituição rápida dos componentes

Para a conexão direta entre dois componentes elétricos

CAT.5-Performance

Âmbitos de aplicação

adequado para aplicações EtherCAT e EtherNet/IP

Indústria de automação

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Para ambientes internos
Para aplicações flexíveis
Indústria de automação

Características do produto

Cumprir as exigências de acordo com Cat. 5e e Classe D
2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
4 pares: 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet Industrial

Projeto do produto

Fio de Litz, 2x2x AWG26/7
A blindagem dos pares permite uma operação sem interferências o mais prolongada possível (desacoplamento)
Blindagem coletiva com trança de cobre e folha aluminizada
Revestimento externo: livre de halogênio, composto retardante de chama
Cor: azul água (semelhante a RAL 5021)
Patchcord pré-montado com conector RJ45

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 Classe de descrição MTIM 5.0: Patch cord de cobre (par trançado) industrial
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002599 Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de interconexões de cobre industrial
Raio de flexão mínimo:	Flexing: 15 x outer diameter Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Tipo de proteção:	IP20
Faixa de temperatura:	Durante instalação: -5 °C até +60 °C Instalação fixa: -30 °C to +80 °C

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. Comprimentos e tipos adicionais de conectores sob pedido.
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Código do Produto	Comprimento em m
2-pares: plugue RJ45 reto / plugue RJ45 reto	
2171091	1
2171092	2
2171093	3
2171094	5
2171095	10
2171096	20