

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Conector RJ45 com carcaça IP68

Field mountable Industrial Ethernet circular connector IP68 with color coding according to T568B qualified for 10 Gigabit

Info

Cat.6_A acc. to ISO/IEC 11801

instalação sem ferramentas



Características do produto

Carcaça: latão niquelado

Adequado para Ethernet de 10 Gigabits

Adequado para condutores trançados com AWG27/7 -22/7 e para condutores sólidos com AWG26/1- 22/1

Referências às normas / Aprovações

listado conforme UL (arquivo E E353543)

Cat.6_A acc. to ISO/IEC 11801

RJ45 acc. to IEC 60603-7-51

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Conector Modular

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002062

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector do sensor/atuador

Tipo de proteção:

IP 68

Temperatura ambiente (operação):

-40 °C to +85 °C

carcaça circular: -40 °C a +85 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Código do Produto	Descrição do Produto
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Dust cap for Protective housing (female)	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Última atualização (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68