

PCF F-SMA conector de grampo com porca serrilhada

Connector for Polymer Cladded Fibre cables, type FSMA and ST(BFOC)

Conector PCF F-SMA e ST(BFOC) para tipos e dimensões de cabo diferentes, para aperto



Tempo de montagem

Vantagens

Fácil montagem
Projetado para montagem em campo
Removível para efeitos de reutilização

Características do produto

Conector para confecção de terminal e ruptura (Clamp & Cleave)
Disponível para diferentes diâmetros de cabos (2.2mm e 3.0mm)
Adaptadores disponíveis a pedido
Cor da proteção contra dobras: 50% preto e 50% vermelho

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001122

ETIM 5.0 Class-Description: Fibre optic connector

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001122

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de fibra óptica

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

PCF F-SMA conector de grampo com porca serrilhada

Código do Produto	Descrição do Produto
Conector de aperto FSMA para cabos de 3,0 mm	
29136799	Conector PCF de aperto FSMA 3.0 /4PC
29136798	Conector PCF de aperto FSMA 3.0 /50PC
Conector de aperto FSMA para cabos de 2,2 mm	
29135799	Conector PCF FSMA Terminal 2,2/4ST
29135798	Conector PCF de aperto FSMA 2.2 /50PC
Conector de aperto ST(BFOC) para cabos de 3,0 mm	
29126799	Conector PCF de aperto 3.0 /4PC
29126798	Conector PCF de aperto ST (BFOC) 3.0 /50PC
Conector de aperto ST(BFOC) para cabos de 2,2 mm	
29125799	Conector PCF de aperto 2.2 /4PC
29125798	Conector PCF de aperto ST (BFOC) 2.2 /50PC

Última atualização (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16