

FIBRAS HITRONIC® POF DUPLEX tamponada

Fibra sintética na versão de condutor duplo com revestimento PE

HITRONIC® POF DUPLEX PE, POF twin buffered fibres with PE buffer, J-V2Y 2x1P980/1000

Info

Para a montagem direta do conector



Livre de halogênio



Baixo peso

Vantagens

Percursos de transmissão de até 70 m
Adequado para montagem direta do conector
Fácil de manusear
Sem diafonia
Proteção EMC

Âmbitos de aplicação

Cabo de fibra ótica plástica para uso industrial na transmissão de sinal ótico
Especialmente adequado para a instalação fixa em painéis de controle, dutos de cabos ou tubos com esforços mecânicos simples
Esforço mecânico ligeiro
Identificação por pontos brancos

Características do produto

Livre de halogênio
Peso reduzido
Flexibilidade elevada

Projeto do produto

Fibra Ótica de Polímero (POF)
Cabo de pares
Revestimento do condutor PE
Sem revestimento externo
Colour: black

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIBRAS HITRONIC® POF DUPLEX tamponada

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000034 Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra ótica
Dimensões:	Twin cable2x2.2mm
Cód. ident. cond.:	Preto/preto com pontos brancos
Tipo de fibra:	POF - P980/1000
Designação padrão:	J-V2Y
Tipo de fibra ótica:	Material do núcleo da fibra: PMMA Material da fibra: fluorpolímero
Raio de flexão admissível:	≥ 10 x diâmetro externo
Força de tensão admissível:	Instalação fixa: 10 N Temporariamente: 30 N
Faixa de temperatura:	Operação: -55 °C a +85 °C Instalação: -10 °C a +50 °C

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.

Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



FIBRAS HITRONIC® POF DUPLEX tamponada

Código do Produto	Descrição do Produto	Tipo de fibra	Número de fibras	Diâmetro externo em [mm]	Peso kg/km
28000002	HITRONIC® POF DUPLEX PE	980/1000 POF	2	4,4	7,6

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16