

Contatos EPIC® M17

Contatos, ferramentas, acessórios para conectores circulares

Contatos EPIC® M17 para a série de conectores circulares M17

Info

Made in Germany



Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classificação ETIM 6:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

ID da classe ETIM 6.0: EC000796

Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Contatos EPIC® M17

Código do Produto	Descrição do artigo	Versão	Peça/emb.
0.6mm contacts, female, crimp			
44423125	M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423126	M17 BCM 0,6 mm 0,14-0,34	0,14-0,34 mm ²	10
44423127	M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5	0.34-0.5mm ²	10
1mm contacts, female, crimp			
44423122	M17 BCM 1mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423123	M17 BCM 1mm 0.34-0.5	0.34-0.5mm ²	10
44423124	M17 BCM 1mm 0,5-1,0	0.5-1.0mm ²	10
2mm contacts, female, crimp			
44423120	M17 BCM 2mm 0,25-1,0	0.25-1.0mm ²	10
44423121	M17 BCM 2mm 1,0-2,5	1.0-2.5mm ²	10
0.6mm contacts, male, crimp			
44423133	M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423134	M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34	0,14-0,34 mm ²	10
44423135	M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5	0.34-0.5mm ²	10
1mm contacts, male, crimp			
44423130	M17 SCM 1mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423131	M17 SCM 1mm 0,34-0,5	0.34-0.5mm ²	10
44423132	M17 SCM 1mm 0,5-1,0	-	10
2mm contacts, male, crimp			
44423128	M17 SCM 2mm 0,25-1,0	0.25-1.0mm ²	10
44423129	M17 SCM 2mm 1,0-2,5	1.0-2.5mm ²	10

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16