

EPIC® H-B 10 SGR-LB


Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

A carcaça de metal para conectores retangulares é a solução ideal para aplicações em sistemas de iluminação e de som. Ela tem 1 entrada de cabo e uma alavanca longitudinal.

Info

Versão com fecho simples para um simples travamento e destravamento simples.

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

A carcaça mais pequena com alavanca dupla e individual. Temos a carcaça adequada para qualquer aplicação

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial
Tecnologia de luz e som
Indústria de plásticos

Características do produto

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 SGR-LB

Base para montagem em superfície, tipo baixo
1 alavanca individual
1 entrada de cabo

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-B 10 SGR-LB

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Peça/emb.
Carcaça H-B: base para montagem em superfície (1 entrada de cabo, alavanca individual)				
10034900	H-B 10 SGR-LB 16	-	16	10
10034700	H-B 10 SGR-LB 21	-	21	10
19034900	H-B 10 SGR-LB M20	20	-	10
19034700	H-B 10 SGR-LB M25	25	-	10

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16