

Contatos EPIC® MH 10,0 mm

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

Info

Contatos de crimpagem para seções transversais e correntes máximas
Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica



Adequado para uso externo



Robusto



Tensão

Vantagens

Contato fêmea e macho com superfície prateada
Crimpagem com Klauke série D 22 e HD 13
Conexão de seção cruzada: 25, 35, 50, 70 e 95 mm²

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas
Energia renovável
Estrutura de equipamento de teste

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Contatos EPIC® MH 10,0 mm

Engenharia industrial
Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 25 mm ² até 95 mm ²
Comprimento de decapagem (mm):	23
Material:	brass silver plated CuZn / Ag
Ciclos de operação mecânica:	500

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Contatos EPIC® MH 10,0 mm

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Conexão de seção cruzada (mm ²)	Peça/emb.
Contatos de trabalho EPIC® MH 10,0 mm				
44423330	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=10.0	Macho	25	10
44423331	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=10.0	Fêmea	25	10
44423332	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=10.0	Macho	35	10
44423333	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=10.0	Fêmea	35	10
44423334	EPIC® MH SCEM AG 50sqmm D=10.0	Macho	50	10
44423335	EPIC® MH BCEM AG 50sqmm D=10.0	Fêmea	50	10
44423336	EPIC® MH SCEM AG 70sqmm D=10.0	Macho	70	10
44423337	EPIC® MH BCEM AG 70sqmm D=10.0	Fêmea	70	10
44423338	EPIC® MH SCEM AG 95sqmm D=10.0	Macho	95	10
44423339	EPIC® MH BCEM AG 95sqmm D=10.0	Fêmea	95	10

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16