EPIC® H-B 32 SGRL

Carcaça de tipo H-B para 2 insertos.

Esta carcaça do conector com 2 alavancas duplas e 2 entradas de cabo pode ser utilizada na engenharia mecânica e industrial e na indústria de plástico.



Vantagens
Dois insertos em uma carcaça de conector. Com 2 alavancas para uma segurança elevada
M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

Âmbitos de aplicação
Engenharia industrial
Engenharia de controle
Indústria de plásticos

Características do produto
Base para montagem em superfície
2 alavancas duplas
2 entradas de cabo

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado)
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 SGRL

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 32 SGRL

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Peça/emb.
Carcaça H-B: base para montagem em superfície (2 entradas de cabo, alavanca dupla)				
10138000	H-B 32 SGRL 29	-	29	5
19138000	H-B 32 SGRL M32	32	-	5
19145400	H-B 32 SGRL M40	40	-	5

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16