

Contatos EPIC® MH 4,0 mm

Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector

Machined EPIC® MH 4.0 contacts are suitable for the safe transmission of larger currents. The silver coating ensures low contact resistance and thus little loss and less heat generation.

Info

High quality contact with 4mm pin diameter for a safe transmission of larger currents



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica



Robusto

Vantagens

High quality contact with 4mm pin diameter for a safe transmission of larger currents

For cross section from 1,5mm² up to 10mm² available

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

With the appropriate tools, good contacting is created quickly and easily

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Indústria robótica

Engenharia industrial

Energia renovável

Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Contatos EPIC® MH 4,0 mm

Classificação ETIM 6:	Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais ID da classe ETIM 6.0: EC000796 Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais
Resistência de contato:	< 5 mOhm
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 1,5 - 10 mm ²
Comprimento de decapagem (mm):	10
Ciclos de operação mecânica:	500

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Contatos EPIC® MH 4,0 mm

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Conexão de seção cruzada (mm ²)	Peça/emb.
44423250	EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0	Macho	1,5	100
44423255	EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0	Fêmea	1,5	100
44423251	EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0	Macho	2,5	100
44423256	EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0	Fêmea	2,5	100
44423252	EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0	Macho	4	100
44423257	EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0	Fêmea	4	100
44423253	EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0	Macho	6	100
44423258	EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0	Fêmea	6	100
44423254	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0	Macho	10	100
44423259	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0	Fêmea	10	100

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16