

Sistema de carro para cabos para calhas perfiladas em C

Lapp Group offers a complete cable trolley system both for flat cables and for round cables.

Info

Ferramenta de cálculo na nossa página web (em Centro de conhecimentos - Acessórios para cabos)



Vantagens

As braçadeiras para cabos protetoras evitam uma dobragem acentuada dos cabos

Os rolamentos de esferas (rodas) à prova de pó garantem uma marcha suave sobre as calhas

Âmbitos de aplicação

Construção de guindastes e sistemas de transporte de cargas

Para dispositivos de elevação e sistemas de transporte

Construção de máquinas

Instalações de lavagem

Not suitable for applications in explosive environments

Observação

Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other

Não monte mais de três grampos para cabos redondos um abaixo do outro

Raio de curvatura no suporte corresponde a uma instalação fixa

Os carros de cabos com o aditamento "b" são adequados para cabos com um raio de curvatura maior (ver folha de dados)

Escopo de fornecimento

Comprimento de fornecimento da calha perfilada em C: 6 m

Projeto do produto

A instalação de um sistema depende de variados critérios, como p.ex. da flecha do cabo admissível (peso do cabo) e do comprimento de trabalho.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

Descrição da classe ETIM 5.0: Acessório para o sistema de suporte do cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002935

Descrição da classe ETIM 6.0: Acessório para o sistema de suporte do cabo

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Sistema de carro para cabos para calhas perfiladas em C

Geral:	Capacidade de carga máx.: Sistema C30: 20 kg Sistema C40: 32 kg
Material:	Partes metálicas: Aço galvanizado Terminais: Poliamida 6
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

Observação

CIBES® é uma marca registrada da empresa Swedish Cable Trolleys AB

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Sistema de carro para cabos para calhas perfiladas em C

Código do Produto	Descrição do Produto	Sistema	Dimensões máx. dos cabos planos em mm	Diâmetro máx. dos cabos redondos em mm	Peça/emb.
Carro de cabos para cabos planos					
62200421	Carro de cabos plano C30 15x54	C30	15.0 x 54.0	-	1
62200442	Carro de cabos plano C30 30x54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200477	Carro de cabos plano C30 22x54 b	C30	22.0 x 54.0	-	1
62200420	Carro de reboque plano C30 30x54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200482	Carro de reboque plano C30 22x54 b	C30	22.0 x 54.0	-	1
62200422	Terminal final plano C30 30x54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200483	Terminal final plano C30 22x54 b	C30	22.0 x 54.0	-	1
62200464	Carro de cabos plano C40 22x52	C40	22.0 x 52.0	-	1
62200479	Carro de cabos plano C40 22x72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200419	Carro de cabos plano C40 22x97	C40	22.0 x 97.0	-	1
62200480	Carro de cabos plano C40 22x132	C40	22.0 x 132.0	-	1
62200446	Carro de cabos plano C40 35x72	C40	35.0 x 72.0	-	1
62200457	Carro de cabos plano C40 35x97	C40	35.0 x 97.0	-	1
62204505	Carro de cabos plano C40 35x132	C40	35.0 x 132.0	-	1
62200465	Carro de reboque plano C40 22x52	C40	22.0 x 52.0	-	1
62200488	Carro de reboque plano C40 22x72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200418	Carro de reboque plano C40 22x97	C40	22.0 x 97.0	-	1
62200489	Carro de reboque plano C40 22x132	C40	22.0 x 132.0	-	1
62200447	Carro de reboque plano C40 35x72	C40	35.0 x 72.0	-	1

Sistema de carro para cabos para calhas perfiladas em C

Código do Produto	Descrição do Produto	Sistema	Dimensões máx. dos cabos planos em mm	Diâmetro máx. dos cabos redondos em mm	Peça/emb.
62200458	Carro de reboque plano C40 35x97	C40	35.0 x 97.0	-	-
62200466	Carro de reboque plano C40 35x132	C40	35.0 x 132.0	-	1
62200484	Terminal final plano C40 22x52	C40	22.0 x 52.0	-	1
62200485	Terminal final plano C40 22x72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200417	Terminal final plano C40 22x97	C40	22.0 x 97.0	-	1
62200486	Terminal final plano C40 22x132	C40	22.0 x 132.0	-	1
62200448	Terminal final plano C40 35x72	C40	35.0 x 72.0	-	1
62200459	Terminal final plano C40 35x97	C40	35.0 x 97.0	-	1
62204504	Terminal final plano C40 35x132	C40	35.0 x 132.0	-	1
Carro de cabos para cabos redondos					
62200434	Carro de cabos redondo C30	C30	-	-	1
62200435	Carro de reboque redondo C30	C30	-	-	1
62200478	Carro de cabos redondo C40	C40	-	-	1
62200481	Carro de reboque redondo C40	C40	-	-	1
62200437	Braçadeira para cabos redonda 10-16 mm	-	-	10.0 - 16.0	1
62200438	Braçadeira para cabos redonda 17-25 mm	-	-	17.0 - 25.0	1
62200439	Braçadeira para cabos redonda 26-36 mm	-	-	26.0 - 36.0	1
62200436	Terminal final redondo	C30, C40	-	-	1
Componentes de fixação					
62200440	Calha perfilada em C, 6 m, C30	C30	-	-	1
62200424	Elemento de ligação de calhas C30	C30	-	-	1
62200427	Suporte de calhas flex. C30	C30	-	-	1
62200429	Suporte de calhas para a	C30	-	-	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Sistema de carro para cabos para calhas perfiladas em C

Código do Produto	Descrição do Produto	Sistema	Dimensões máx. dos cabos planos em mm	Diâmetro máx. dos cabos redondos em mm	Peça/emb.
	parede C30				
62200425	Limitador C30	C30	-	-	1
62200432	Braço de extensão de 800 mm C30	C30	-	-	1
62200444	Calha perfilada em C, 6 m, C40	C40	-	-	1
62200445	Elemento de ligação de calhas C40	C40	-	-	1
62200456	Suporte de calhas flex. C40	C40	-	-	1
62200461	Suporte de calhas para a parede C40	C40	-	-	1
62200449	Limitador C40	C40	-	-	1
62200467	Braço de extensão de 800 mm C40	C40	-	-	1
62200460	Suporte de parede	C30, C40	-	-	1
62200430	Braço do arrastador de 400 mm	C30, C40	-	-	1
62200431	Braço do arrastador de 630mm	C30, C40	-	-	1
62200433	Girder clips	C30, C40	-	-	1
62200471	-	-	-	-	1
62200428	Suportes do trilho para montagem no teto	-	-	-	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16