

Estojo para termo retrátil

Shrink tube PROTECT Set contains an assortment of common shrinking tube sizes of PROTECT in an handy box. Set is mainly used for repair and maintenance purposes.



Boa resistência química



Tempo de montagem

Vantagens

Kit de plástico conveniente, com tubos de contração PROTECT incluindo pequena pistola de ar quente

Âmbitos de aplicação

Ideal para manutenção e reparo, pesquisa e desenvolvimento e produção de séries pequenas

Características do produto

Retardante de chama (cor exterior: transparente)

Livre de silicone

Resistente a UV (somente cor: preta)

Referências às normas / Aprovações

Aceitação UL224 (cor exterior: transparente)

Nº arquivo UL: E476215 (cor exterior: transparente)

Observação

Não resistente contra óleos de motor

Escopo de fornecimento

O conjunto de tubos termo retráteis em uma prática maleta

Sortimento de encolhimento de tamanhos de tubos comuns do tipo Proteger

Content:

50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK

50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Estojo para termo retrátil

50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
1 x HOT GUN

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000217

Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil

Observação:

Parede única/parede fina

Rigidez dielétrica: 20 kV/ mm

Info:

Relação de encolhimento 2:1

Material:

Poliolefina irradiada

Faixa de temperatura:

-55°C a +135°C

Temperatura de retração térmica: +90°C)

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Estojo para termo retrátil

Código do Produto	Descrição da peça
61742465	PROTECT Set