Tube cable lugs KRFS

Tube cable lugs KRFS, also for fine wire copper conductors, class 2, 5 and 6, easy to mount through cable glands

Trilho

Adequado para uso externo

Resistência mecânica

Necessidade de espaço

Vantagens

Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
Elevada segurança e capacidade de carga devido ao cobre eletrolítico de alta qualidade
Com furo de inspeção
Same or smaller flange width as pipe diameter

Âmbitos de aplicação

Tubular cable lugs with particularly narrow flange suitable for stranded, flexible and very flexible CU conductors 50 - 240 mm² (class 2, 5 & 6)
Adaptada para espaços estreitos

Referências às normas / Aprovações

Número de arquivo UL: E205350 (ver tabela)
Atende às exigências da EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 e VDE 0220:1 em combinação com a ferramenta recomendada

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
ETIM 5.0 Class-Description: Terminal olhal para condutores em

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Tube cable lugs KRFS

	cobre
Material:	Cobre eletrolítico estanhado
Faixa de temperatura:	Faixa em uso contínuo até +90°C Temperatura de trabalho: 110°C, max. +140°C

Observação

* Produto comercial, nenhum produto Lapp
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Tube cable lugs KRFS

Código do Produto	Descrição do Produto	Furo para parafuso Ø mm	Certificação UL	Comprimento (mm)	Matrizes para prensagem	d mm	W mm	Peça/emb.
61803470	KRFS 50/6	6	não	51	B 14,5	11	15	100
61803471	KRFS 50/8	8	não	51	B 14,5	11	16,5	100
61803472	KRFS 50/10	10	não	52	B 14,5	11	16,5	100
61803473	KRFS 70/6	6	não	58	B 17	13	17	50
61803474	KRFS 70/8	8	não	58	B 17	13	17	50
61803475	KRFS 70/10	10	não	58	B 17	13	19	50
61803476	KRFS 95/6	6	sim	63	B 20	15	19	50
61803477	KRFS 95/8	8	sim	63	B 20	15	19	50
61803478	KRFS 95/10	10	sim	63	B 20	15	19	50
61803479	KRFS 95/12	12	sim	64	B 20	15	20	50
61803480	KRFS 120/6	6	sim	67	B 22	17	19	25
61803481	KRFS 120/8	8	sim	67	B 22	17	19	25
61803482	KRFS 120/10	10	sim	67	B 22	17	19	25
61803483	KRFS 120/12	12	sim	70	B 22	17	22	25
61803484	KRFS 150/6	6	sim	74	B 25/13 B 25	19	25	25
61803485	KRFS 150/8	8	sim	74	B 25/13 B 25	19	25	25
61803486	KRFS 150/10	10	sim	74	B 25/13 B 25	19	25	25
61803487	KRFS 150/12	12	sim	76	B 25/13 B 25	19	25	25
61803488	KRFS 185/10	10	sim	79	13 B 27	21	27	20
61803489	KRFS 185/12	12	sim	82	13 B 27	21	27	20
61803490	KRFS 240A/10	10	sim	91	13 B 30	22,5	29	10
61803491	KRFS 240A/12	12	sim	91	13 B 30	22,5	29	10
61803492	KRFS 240A/16	16	sim	96	13 B 30	22,5	29	10

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

Tube cable lugs KRFS

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16