Fita básica

A série Básica do portfólio de cintas de cabo

Livre de halogênio

Resistente a UV

Vantagens
Elevada resistência a bases, óleos, graxas, derivados de óleo e solventes aromáticos
Resistente a radiação UV (versão preta)

Âmbitos de aplicação
Cinta de cabos multifunções para muitas aplicações

Referências às normas / Aprovações
Número do E-File: E352714
Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000046 Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Material:	Poliamida 6.6 Livre de halogênio
Faixa de temperatura:	-40 °C a +85 °C Temperatura de instalação: -10 °C a +60 °C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Fita básica

Código do Produto	Descrição da peça	Certificação UL	Comprimento x Largura (mm)	Ø do feixe, mm	Força de elasticidade em N	Peça/emb.
Natural						
61831001	Basic Tie 98x2.5 NAT	sim	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61831002	Basic Tie 135x2.5 NAT	sim	135.0 x 2.5	1.0 - 32.0	80.0	100
61831003	Basic Tie 160x2.6 NAT	sim	160.0 x 2.6	1.0 - 40.0	80.0	100
61831004	Basic Tie 200x2.6 NAT	sim	200.0 x 2.6	2.0 - 51.0	80.0	100
61831005	Basic Tie 140x3.5 NAT	sim	140.0 x 3.5	2.5 - 32.0	180.0	100
61831006	Basic Tie 200x3.5 NAT	sim	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61831007	Basic Tie 290x3.5 NAT	sim	290.0 x 3.5	3.0 - 79.0	180.0	100
61831013	Basic Tie 370x3.5 NAT	sim	370.0 x 3.5	2.0 - 103.0	180.0	100
61831009	Basic Tie 160x4.5 NAT	sim	160.0 x 4.5	2.5 - 38.0	220.0	100
61831011	Basic Tie 200x4.5 NAT	sim	200.0 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61831014	Basic Tie 290x4.5 NAT	sim	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61831016	Basic Tie 360x4.5 NAT	sim	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61831020	Basic Tie 240x7.8 NAT	sim	240.0 x 7.8	3.5 - 63.0	540.0	100
61831021	Basic Tie 300x7.5 NAT	sim	300.0 x 7.5	4.0 - 80.0	540.0	100
61831022	Basic Tie 365x7.5 NAT	sim	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
61831023	Basic Tie 450x7.5 NAT	sim	450.0 x 7.5	35.0 - 130.0	540.0	100
61831024	Basic Tie 540x7.5 NAT	sim	540.0 x 7.5	35.0 - 158.0	540.0	100
61831025	Basic Tie 750x7.5 NAT	sim	750.0 x 7.5	35.0 - 220.0	540.0	100
61831026	Basic Tie 780x9.0 NAT	sim	780.0 x 9.0	34.0 - 233.0	700.0	100
Preto (resistente a UV)						
61831041	Basic Tie 98x2.5 BK	sim	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61831043	Basic Tie 160x2.6 BK	sim	160.0 x 2.6	1.0 - 40.0	80.0	100
61831044	Basic Tie 200x2.6 BK	sim	200.0 x 2.6	2.0 - 51.0	80.0	100
61831045	Basic Tie 140x3.5 BK	sim	140.0 x 3.5	2.5 - 32.0	180.0	100
61831046	Basic Tie 200x3.5 BK	sim	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61831047	Basic Tie 290x3.5 BK	sim	290.0 x 3.5	3.0 - 79.0	180.0	100
61831053	Basic Tie 370x3.5 BK	sim	370.0 x 3.5	2.0 - 103.0	180.0	100
61831049	Basic Tie 160x4.5 BK	sim	160.0 x 4.5	2.5 - 38.0	220.0	100
61831051	Basic Tie 200x4.5 BK	sim	200.0 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61831054	Basic Tie 290x4.5 BK	sim	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61831056	Basic Tie 360x4.5 BK	sim	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61831060	Basic Tie 240x7.8 BK	sim	240.0 x 7.8	3.5 - 63.0	540.0	100
61831061	Basic Tie 300x7.5 BK	sim	300.0 x 7.5	4.0 - 80.0	540.0	100

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

Fita básica

Código do Produto	Descrição da peça	Certificação UL	Comprimento x Largura (mm)	Ø do feixe, mm	Força de elasticidade em N	Peça/emb.
61831062	Basic Tie 365x7,5 BK	sim	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
61831063	Basic Tie 450x7.5 BK	sim	450.0 x 7.5	35.0 - 130.0	540.0	100
61831064	Basic Tie 540x7.5 BK	sim	540.0 x 7.5	35.0 - 158.0	540.0	100
61831065	Basic Tie 750x7.5 BK	sim	750.0 x 7.5	35.0 - 220.0	540.0	100
61831066	Basic Tie 780x9.0 BK	sim	780.0 x 9.0	34.0 - 233.0	700.0	100

©2024 Lapp Group - all rights reserved.