Detectable cable tie sockets

As bases de cinta para cabo são recuperáveis através de detetores de metais o que as torna especialmente interessantes para o setor alimentício

Alimento e Bebidas

Livre de halogênio

Vantagens

Retrievable cable tie sockets with a special polymer compound that activates metal detectors, X-ray equipment and visual detection systems
Minimiza o risco de contaminação do produto
A cor azul facilita a detecção visual
Versão em poliamida: resistente aos solventes comuns como álcool e cetona, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos como óleo, graxa e gasolina, e soluções alcalinas fracas; não resistente a ácidos (fracos ou fortes) nem a sais metálicos Versão em polipropileno: resistente a produtos de limpeza químicos
Ajudar a alcançar diretiva Europeia HACCP

Âmbitos de aplicação

São recomendadas sobretudo onde resíduos de plástico não têm de estar no produto final e são utilizados detetores para localizar corpos estranhos
Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
Produção de medicamentos

Referências às normas / Aprovações

UL 94 V-2

Escopo de fornecimento

Fornecido sem parafusos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000449 ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para abraçadeiras
Cor de fornecimento:	Azul

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

Detectable cable tie sockets

Material:	Poliamida 6.6 ou polipropileno com partes metálicas Livre de halogênio
Faixa de temperatura:	-40°C até +85°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Detectable cable tie sockets

Código do Produto	Descrição da peça	Tipo de fixação	Material	Diâmetro em mm	Para larguras da cinta mm	Comprimento x Largura (mm)	Peça/emb.
Soquete com 4 entradas (imagem 1)							
61724100	Soquete Detect XS PA	Parafusar	PA 6.6 mit Metallanteilen	3	3,6	13.0 x 13.0	100
61724101	Soquete Detect S PA	Parafusar	PA 6.6 mit Metallanteilen	3	3,6	20.0 x 20.0	100
61724102	Soquete Detect M PA	Parafusar	PA 6.6 mit Metallanteilen	4,5	4,8	28.0 x 28.0	100
61724103	Soquete Detect L PA	Parafusar	PA 6.6 mit Metallanteilen	4,5	7,6	38.0 x 38.0	100
61724107	Soquete Detect S PP	Parafusar	PP mit Metallanteilen	3	3,6	19.1 x 19.1	100
61724108	Soquete Detect M PP	Parafusar	PP mit Metallanteilen	3	7,6	29.0 x 29.0	100
Soquete pequeno (imagem 2)							
61724104	Soquete pequeno Detect PA	Parafusar	PA 6.6 mit Metallanteilen	3	4,8	21.2 x 10.0	100
61724109	Soquete pequeno Detect PP	Parafusar	PP mit Metallanteilen	4,4	4,8	19.1 x 12.7	1000
Soquete com suporte articulado (imagem 3)							
61724105	Soquete articulado Detect XS PA	Parafusar	PA 6.6 mit Metallanteilen	4,3	4,7	14.9 x 9.5	100
61724106	Soquete articulado Detect S PA	Parafusar	PA 6.6 mit Metallanteilen	4,5	9	22.2 x 15.9	100
61724110	Soquete articulado Detect XS PP	Parafusar	PP mit Metallanteilen	3,8	4,8	17.0 x 11.1	100
61724111	Soquete articulado Detect S PP	Parafusar	PP mit Metallanteilen	5,2	7,6	23.4 x 14.2	100

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16