

## EPIC® SENSOR M8 tipo embutido

sensor/actuator flush-type connectors with TPE single strands for front-mounting (A-coded)



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Necessidade de espaço



A prova d'água

### Vantagens

Soluções flexíveis de conexão para conceitos individuais do dispositivo  
Instalação simples em dispositivos (p. ex., armário)

### Âmbitos de aplicação

Conexão de gabinetes e painéis

### Características do produto

Rosca de fixação M8  
Projetos para montagem frontal  
PWIS-free

### Projeto do produto

Fios singelos em TPE. Lances = 0.5 m  
Seção transversal dos condutores: 0,25 mm<sup>2</sup>

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

Descrição da classe ETIM 5.0: Conector de embutir do sensor/atuador

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002061

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de embutir do sensor/atuador

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SENSOR M8 tipo embutido

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Material:                        | Contato: CuSn<br>Superfície de contato: Ag |
| Tipo de proteção:                | IP 67                                      |
| Temperatura ambiente (operação): | Conector/soquete<br>-25 °C até +85 °C      |
| Codificação:                     | Padrão A                                   |
| Corrente nominal em A:           | 4 A                                        |

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® SENSOR M8 tipo embutido**

| Código do Produto                      | Descrição do Produto | Número de pinos | Tensão nominal UN em V | Emb. |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------|
| Conector macho para painel de montagem |                      |                 |                        |      |
| 22260100                               | AB-C3-M8MS-0,5       | 3               | 60                     | 1    |
| 22260101                               | AB-C4-M8MS-0,5       | 4               | 30                     | 1    |
| Conector fêmea para painel de montagem |                      |                 |                        |      |
| 22260102                               | AB-C3-M8FS-0,5       | 3               | 60                     | 1    |
| 22260103                               | AB-C4-M8FS-0,5       | 4               | 30                     | 1    |